

PHILIPS

3 spots 50W PAR16
GU10

LED intelligent

Ampoule connectée blanche
réglable

Jusqu'à 345 lumens

Facile à installer et à utiliser

Contrôle avec l'application ou la
voix

8720169296701



La lumière connectée au service de votre quotidien

Coup de projecteur sur votre confort et votre bien-être ! Ces spots intelligents possèdent la forme standard GU10 que vous connaissez et appréciez, mais leurs lentilles en verre véritable apportent une touche d'élégance supplémentaire. Ils offrent également un atout qui est tout sauf classique : une lumière blanche réglable pour s'adapter à tous vos besoins et à toutes vos humeurs. Programmez une lumière blanche froide lorsque vous avez besoin d'accomplir des tâches, ou une lumière blanche chaude et agréable lorsque vous souhaitez vous détendre, pour vivre dans votre maison de la manière la plus confortable. Bénéficiez en plus du contrôle vocal, via la télécommande WiZ ou l'application WiZ, que vous soyez chez vous ou ailleurs. Les spots Philips Smart GU10 se connectent à l'aide de votre réseau Wi-Fi existant. Aucun matériel, mise en réseau ni configuration supplémentaire n'est requis.

Contrôle intelligent

- Connecté by WiZ
- Commandes connectées

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux


- Lumière blanche réglable
- Gradation douce

Points forts

Connecté by WiZ

Contrôlez vos lampes avec l'application WiZ, des accessoires ou des commandes vocales via l'assistant de maison connectée ; compatible avec Alexa et Google Home.

Commandes connectées



Contrôlez vos lampes à l'aide de l'application WiZ, d'accessoires ou de commandes vocales via votre assistant de maison connectée ; compatible avec Alexa et Google Home.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Lumière blanche réglable



Passez facilement des teintes froides bleutées qui améliorent la visibilité et la concentration à des tons doux plus chauds pour vous détendre le soir (CCT 2200K–6500K).

Gradation douce



Réduisez progressivement l'intensité lumineuse, de la pleine puissance jusqu'à 1 %, pour obtenir le niveau d'éclairage adapté à votre activité.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: PAR16
- Prise: GU10
- Type de verre: Transparent
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0.05 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Angle faisce.: 36
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2700–6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
- Flux lumineux nominal: 345 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 73

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 40 mA

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169296701
- Code commercial: 872016929670100
- Titre du produit: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 3CT/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.48
- Tension: AC 220–240 V
- Puissance équivalente: 50
- Classe énergétique: F
- Puissance: 4.7
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 5.5 mm
- Longueur totale: 5.5 mm
- Largeur totale: 5 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000
- Flux lumineux nominal: 345 lm
- Intensité maxi nominale: 550
- Puiss. nomin.: 4.7

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50–60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1877833
- Référence de mesure de flux: Narrow Cone

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169296701
- Poids net: 0.15 kg
- Poids brut: 0.25 kg
- Hauteur: 14.4 cm
- Longueur: 7.1 cm
- Largeur: 18.5 cm



Date de publication:
2026-07-11
Version: 0.201

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com