



8720169299252



# Lumière élégante conçue pour votre salle de bains

Intégrez ce spot Philips pratique dans votre maison. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et garantissez une lumière de haute qualité et durable. Avec une conception résistante à l'humidité IP44, c'est un choix parfait pour apporter du style à votre salle de bains.

### Facile d'utilisation

- · Tête de spot orientable
- · Ampoule non incluse

### Installation facile

· Montage aisé ClickFix

### Simple d'utilisation

 Parfait pour une installation au mur ou au plafond, ce luminaire vous offre la liberté de personnaliser l'éclairage en harmonie avec votre espace.

### Sécurité

· Résistance à l'humidité

### Matériau et finition

· Matériau de haute qualité

### Points forts

### Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

#### Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

### Montage aisé ClickFix



Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Montez simplement le support au plafond, connectez les fils, puis cliquez et fixez la lampe en une seule fois.

### Montage adaptable au mur ou au plafond

### Résistance à l'humidité

La résistance à l'humidité signifie que vous pouvez utiliser ce produit en toute confiance dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le balcon et dans tous les autres endroits humides.

### Matériau de haute qualité



Matériau durable et attrayant pour un investissement intéressant et durable.

## Caractéristiques

### Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

### **Design et finition**

Couleur: NoirMatériaux: Métal

### Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### **Options/accessoires inclus**

- · Montage click!FIX: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- · LED intégrée: Non
- · Télécommande incluse: Non

### Caractéristiques lumineuses

• Temps de chauffe à 60 %: <2

#### Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain
- · Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- · EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix, Étanche

### Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 150 mA

### Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.697 kg
Hauteur totale: 90 mm
Longueur totale: 220 mm
Largeur totale: 200 mm

### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

Puissance électrique: AC 220-240Éclairage à intensité variable: Non

• Fixation/culot: GU10

 Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5

· Indice de protection: IP44

Classe de protection: Classe I - Mise à

la terre

· Nombre de sources lumineuses: 3

### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169299252

Poids net: 0.7 kgPoids brut: 0.8 kgHauteur: 22.5 cmLongueur: 10 cmLargeur: 20.6 cm



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.171 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.