

Sans ampoule

Noir et laiton

ClickFix



8720169300156





Lumière de haute qualité pour n'importe quel effet de lumière

Intégrez ce spot Philips pratique dans votre maison. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et garantissez une lumière de haute qualité et durable.

Facile d'utilisation

- · Tête de spot orientable
- · Ampoule non incluse

Installation facile

· Montage aisé ClickFix

Simple d'utilisation

 Parfait pour une installation au mur ou au plafond, ce luminaire vous offre la liberté de personnaliser l'éclairage en harmonie avec votre espace.

Matériau et finition

· Matériau de haute qualité

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Montage aisé ClickFix



Installez votre spot facilement et par vous-même. Grâce à ClickFix, aucune paire de mains supplémentaire n'est nécessaire. Montez simplement le support au plafond, connectez les fils, puis cliquez et fixez la lampe en une seule fois.

Montage adaptable au mur ou au plafond Matériau de haute qualité



Matériau durable et attrayant pour un investissement intéressant et durable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

· Usage prévu: Intérieur

Design et finition

Couleur: NoirMatériaux: Métal

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Montage click!FIX: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- · LED intégrée: Non
- · Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

• Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Garage, Cuisine, Séjour
- · Style: Contemporain
- · Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 150 mA

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.635 kg · Hauteur totale: 90 mm · Longueur totale: 220 mm · Largeur totale: 200 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

· Puissance électrique: AC 220-240 · Éclairage à intensité variable: Non

• Fixation/culot: GU10

· Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5

· Indice de protection: IP20

· Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

· Nombre de sources lumineuses: 3

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169300156

· Poids net: 0.64 kg · Poids brut: 0.76 kg · Hauteur: 24 cm · Longueur: 10 cm · Largeur: 24 cm



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.224

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.