



Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Changement de luminosité: avec le plafonnier LED Philips SceneSwitch, vous pouvez profiter de 3 réglages de luminosité adaptés à vos diverses activités. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux. Utilisez simplement votre interrupteur existant. Changement de couleur: adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire. Avec le plafonnier LED Philips SceneSwitch, vous pouvez facilement basculer entre une lumière vive, naturelle ou chaleureuse. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire. Utilisez simplement votre interrupteur existant.

Solutions d'éclairage durables

· Éclairage LED haute qualité

Conçu pour votre séjour et votre chambre

· Créez une atmosphère élégante et accueillante

Effet lumineux

· Lumière vive à répartition uniforme

Points forts

Éclairage LED haute qualité



La technologie LED intégrée dans cette lampe Philips est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Créez une atmosphère élégante



Dernier cri en matière de tendances, goûts et styles de vie, ce luminaire s'intègre parfaitement dans votre décor, pour créer l'ambiance localisée de vos rêves.

Lumière vive à répartition uniforme

Pour vraiment éclairer vos pièces, choisissez cette lumière à distribution uniforme qui projette la lumière uniformément dans l'espace.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

Usage prévu: IntérieurIntensité réglable: Oui

Design et finition

Couleur: TransparentMatériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 51 an(s)
- · Nombre de cycles d'allumage: 25'000
- Durée de vie nominale: 50'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- · LED intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K
- · Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 185 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Séjour
- · Style: Moderne
- Type: Plafonniers
- · EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort, UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires:
 Double luminosité

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 95 mA

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.76 kgHauteur totale: 80 mm

Entretien

· Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

· Diamètre: 350 mm

· Rendement en lumen total de

l'éclairage: 1850

· Couleur de lumière: 2700

• Puissance électrique: AC 220-240

Indice de protection: IP20

· Classe de protection: Classe II -

Double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169300972

Poids net: 0.76 kg
Poids brut: 1.09 kg
Hauteur: 38.2 cm
Longueur: 9.2 cm
Largeur: 38.2 cm



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.196 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.