



Un équipement. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses

Créez l'ambiance idéale en changeant la luminosité. Le plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de trois réglages de luminosité parfaits pour chaque instant. Aucun variateur ni installation supplémentaire n'est requis : vous avez simplement besoin de votre interrupteur existant.

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- · Idéal pour se détendre entre amis
- · Créez une atmosphère élégante et accueillante

Simple d'utilisation

- Parfait pour une installation au mur ou au plafond, ce luminaire vous offre la liberté de personnaliser l'éclairage en harmonie avec votre espace.
- · Installation facile

Effet lumineux

· Distribution uniforme de la lumière

Qualité supérieure

• EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Points forts

Idéal pour se détendre entre amis

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Créez une atmosphère élégante



Dernier cri en matière de tendances, goûts et styles de vie, ce luminaire s'intègre parfaitement dans votre décor, pour créer l'ambiance localisée de vos rêves.

Montage adaptable au mur ou au plafond

Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: IntérieurIntensité réglable: Oui
- **Design et finition**
- · Couleur: Noir
- · Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- · Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- · Durée de vie nominale: 20'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

 Intensité variable avec télécommande: Non

· LED intégrée: Oui

· Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

· Homogénéité des couleurs: 6 SDCM

· Indice de rendu de couleur (IRC): 80

· Température de couleur: 2700 K

· Temps de chauffe à 60 %: 2

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 112.5 lm/W

Divers

Conçu spécialement pour: Chambre,
 Salle à manger, Cuisine, Séjour

Style: ModerneType: PlafonniersEyeComfort: Oui

Innovations LED: EyeComfort

Fonctionnalités supplémentaires:
 SceneSwitch

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 195 mA

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.85 kgHauteur totale: 80 mm

Entretien

• Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

· Diamètre: 389 mm

• Rendement en lumen total de

l'éclairage: 2700

· Couleur de lumière: 2700

· Puissance électrique: AC 220-240

· Indice de protection: IP20

• Classe de protection: Classe I - Mise à

la terre

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169301290

Poids net: 0.85 kg
Poids brut: 1.47 kg
Hauteur: 47.5 cm
Longueur: 10.5 cm
Largeur: 47 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.233 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.