

PHILIPS

Lightstrip Lightstrip
30 m RVB

Rubans de lumière

RVB

Blanc

Intensité réglable;RVB

8720169322554



Une lumière élégante de qualité supérieure

Adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire.

Effet de lumière d'ambiance

• Mode lumière Ambiance

Points forts

Mode lumière Ambiance

Créez une atmosphère intime et chaleureuse avec le mode lumière Ambiance.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): -
- Temps de chauffe à 60 %: <2

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Rubans Lumineux
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Couleurs RVB

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 130 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.43 kg
- Hauteur: 0.21 cm
- Longueur: 3'000 cm
- Largeur: 1 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: -
- Couleur de lumière: RVB
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169322554
- Poids net: 0.63 kg
- Poids brut: 0.83 kg
- Hauteur: 18.7 cm
- Longueur: 8.2 cm
- Largeur: 18.9 cm



Date de publication:
2025-04-02
Version: 0.145

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com