

# PHILIPS

Filament bulb ST64  
27K


UltraEfficient Solar

2700K

Verre

Solaire

8720169361980



## Grande longévité avec des ampoules et des piles remplaçables

Ampoule solaire Philips conçue spécialement pour les luminaires extérieurs UltraEfficient.

### **Solutions d'éclairage durables**

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

### **Éclairage de qualité supérieure**

- Lumière blanc chaud 2 700 K

## Points forts


### Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous

savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

### Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

## Caractéristiques

### Design et finition

- Couleur: Transparent
- Matériaux: Verre

### Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15'000

### Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Non
- Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K

### Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Accessoires
- Innovations LED: UltraEfficient
- Fonctionnalités supplémentaires: Solaire

### Consommation électrique

- Puissance: 2.5

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.04 kg
- Hauteur totale: 130 mm
- Longueur totale: 60 mm
- Largeur totale: 60 mm

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 500
- Techno. ampoule: Non applicable
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: DC 27
- Éclairage à intensité variable: Non
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité
- Nombre de sources lumineuses: 1

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169361980
- Poids net: 0.04 kg
- Poids brut: 0.1 kg
- Hauteur: 15.5 cm
- Longueur: 8.5 cm
- Largeur: 8.5 cm



Date de publication:  
2026-06-24  
Version: 0.263

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.