



Lumière intense, qualité durable

Les projecteurs extérieurs Philips Lois fournissent une lumière intense et un design robuste, pour une luminosité durable dans votre jardin.

Solutions d'éclairage durables

· Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Qualité supérieure

· Aluminium de qualité supérieure et verre véritable

Conçus pour l'extérieur

· Indice de résistance aux intempéries IP65

Caractéristiques spécifiques

· Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant

Éclairage de qualité supérieure

· Flux lumineux élevé

Points forts

Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Aluminium de qualité supérieure et verre véritable



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.

Indice de résistance aux intempéries IP65

Un indice IP contient deux chiffres qui font référence à la protection contre les solides, tels que la poussière, ou les liquides, tels que la pluie. L'indice IP65 signifie que ces luminaires sont protégés contre les projections d'eau de n'importe quelle direction et sont compatibles pour une utilisation en extérieur.

Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est sur le point d'arriver.

Flux lumineux élevé

Apportez à votre maison un éclairage de qualité

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: NoirMatériaux: Métal

Durée de vie

• Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
 Non
- · Détecteur nuit et jour: Oui
- Résistance totale aux intempéries:
- · LED intégrée: Oui
- · Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: NonPoint focal: Non

Caractéristiques lumineuses

• Indice de rendu de couleur (IRC): 80

Température de couleur: 5000 K

Divers

- Style: Contemporain
- · Type: Appliques murales
- · EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Consommation électrique

· Consommation électrique: 50

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.568 kgHauteur totale: 210 mmLongueur totale: 200 mmLargeur totale: 60 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 5400
- · Couleur de lumière: 5000
- Puissance électrique: AC 220-240Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- · Indice de protection: IP65
- · Classe de protection: Classe I Mise à
- · Source lumineuse remplaçable: Non
- · Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169365285

Poids net: 0.57 kg
Poids brut: 0.65 kg
Hauteur: 21.7 cm
Longueur: 6.7 cm
Largeur: 20.4 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.225

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.