

PHILIPS

Lampe sur rail x 4

Lampes sur rail

3000K

Noir

ClickFix

8721103043009



Rail d'éclairage mince et flexible

Système d'éclairage confortable au design ultrafin

Éclairage de qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Adaptez votre intérieur

- Forme expressive et élégante
- Design ultrafin

Points forts

EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux



Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous

sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement ce luminaire LED Philips projette une lumière confortable, mais il le fera pendant toute sa durée de vie,

offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans.

Forme expressive et élégante

Un design épuré et moderne apporte élégance et sophistication à vos pièces.

Design ultrafin

La conception mince est idéale pour les salles de plafond bas, car elle affleure la surface.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminium

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 12'500
- Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Montage click!FIX: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 5 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: 2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Bureau à domicile, Séjour
- Style: Moderne
- Type: Lampes sur rail
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.8
- Puissance: 5.5 W

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1.184 kg
- Hauteur: 12 cm

Entretien

- Garantie: 3 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4X430
- Couleur de lumière: 3000
- Puissance électrique: AC 220-240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: sans objet
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 4

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103043009
- Poids net: 0.99 kg
- Poids brut: 1.34 kg
- Hauteur: 5.5 cm
- Longueur: 102.5 cm
- Largeur: 12.5 cm



Date de publication:
2025-09-20
Version: 0.192

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com