





15 000 h





# Éclairage LED intense

Les ampoules LED Philips offrent un éclairage de haute qualité et une longue durée de vie, tout en permettant des économies d'énergie immédiates et significatives.

#### Optez pour une solution de remplacement simple

 Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

#### Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Une LED simple pour une utilisation quotidienne

### Points forts

### Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

### Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

## Caractéristiques

#### Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- · Intensité réglable: Non
- · Finition ampoule: Transparent
- · Matériaux des lampes: Verre

#### Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

#### Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 300 degré(s)
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 109 lm/W

#### **Divers**

· EyeComfort: Non

#### Informations figurant sur l'emballage

- . EAN: 8721103047304
- · Code commercial: 872110304730400
- Titre du produit: LED classic 40W P45 E14 WW CL ND 3CT/8EC

#### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.52
- Tension: AC 220-240 V
- · Puissance équivalente: 40 W
- · Classe énergétique: F
- · Consommation électrique: 4.3 W
- Consommation d'énergie kWh/1000

#### Dimensions et poids du produit

- · Hauteur totale: 80 mm
- · Longueur totale: 80 mm
- · Largeur totale: 45 mm

#### Spécificités techniques

- · Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 2136337
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

#### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8721103047304

Poids net: 0.04 kgPoids brut: 0.07 kg

Hauteur: 9.7 cmLongueur: 5.1 cmLargeur: 14.5 cm



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.259 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.