

# PHILIPS

Plafonnier avec  
télécommande 24 W

Plafonniers

2700/4000/6500K

Noir

A  
variation ;Télécommande ;Blan  
c ajustable

8721103057600



## Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Il suffit de quelques appuis sur la télécommande pour que le plafonnier All-in-One Philips LED vous permette de personnaliser facilement, librement et de façon très pratique vos paramètres d'éclairage, et de bénéficier d'une lumière confortable pour vos yeux. Bénéficiez d'une lumière confortable pour vos yeux. Créez les ambiances de votre choix avec une lumière qui connaît vos besoins.

### Simple d'utilisation

- Installation facile

### Effet lumineux

- Changement de couleur SceneSwitch
- Distribution uniforme de la lumière

### Qualité supérieure

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

### Contrôle

- Fonction pratique de gradation par paliers du contrôle de la luminosité (télécommande incluse)

# Points forts

## Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

## Changement de couleur SceneSwitch

Le changement de couleur SceneSwitch vous permet de créer l'ambiance générale de votre salon. Restez concentré avec une lumière du jour froide, soyez plus productif avec un éclairage blanc froid ou détendez-vous avec une lumière blanche chaude et relaxante. Les utilisateurs peuvent tout simplement commander l'éclairage de leur domicile en fonction de leurs activités quotidiennes.

## Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

## Fonction pratique de gradation par paliers du contrôle de la luminosité (télécommande incluse)

Basculez parmi trois différents niveaux de luminosité correspondant à votre humeur ou votre activité.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 20'000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2

### Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Télécommande, Blanc ajustable

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 198 mA
- Efficacité: 100 lm/W

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.84 kg
- Hauteur: 6 cm

### Entretien

- Garantie: 5 ans

### Spécificités techniques

- Diamètre: 300 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2400
- Couleur de lumière: 4000/6500/2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Oui
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103057600
- Poids net: 0.84 kg
- Poids brut: 1.25 kg
- Hauteur: 34.5 cm
- Longueur: 34 cm
- Largeur: 14.5 cm



Date de publication:  
2025-06-07  
Version: 0.208

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)