

PHILIPS

Plafonnier Valen
13 W Carré

Plafonniers

2 200 à 6 500 K

Blanc

A
variation ; Télécommande ; Blanc
ajustable ; WarmGlow

8721103060860



L'éclairage adapté à chaque situation, d'un seul geste

Avec les plafonniers télécommandés Philips Valen, votre éclairage s'adapte à votre vie, et non l'inverse. Il suffit d'un simple clic pour transformer votre espace, que vous ayez besoin d'une luminosité stimulante pour vous concentrer ou de tons chauds pour vous détendre. La technologie exclusive de gradation vers une lumière chaude crée une atmosphère feutrée, évoquant la flamme d'une bougie pour un moment de relaxation. Bénéficiez à tout moment d'un contrôle simple et intuitif, sans réglage compliqué. La télécommande est fournie.

Créez une atmosphère chaleureuse

- Gradation vers une lumière chaude

Une infinité de possibilités

- Flexibilité totale pour créer l'ambiance parfaite

Un éclairage polyvalent adapté à chaque moment de votre journée

- Gradation profonde à 1%

Simple d'utilisation

- Facile à installer

Contrôle

- Facile à contrôler

Points forts

Gradation vers une lumière chaude

Grâce à la technologie WarmGlow, la lumière devient plus chaude au fur et à mesure qu'elle diminue, tout comme une ampoule à incandescence traditionnelle. Réduisez l'intensité de 2700K à 2200K et 1% pour créer une atmosphère feutrée, évoquant la lueur des bougies.

Flexibilité totale pour créer l'ambiance parfaite

Créez l'ambiance souhaitée pour l'ensemble de vos espaces et activités en choisissant simplement parmi cinq réglages différents : Veilleuse (2700K), Détente (2200K), Lumineux (3000K), Concentration (4 000K) et Stimulation (6500K)

Gradation profonde à 1%

Grâce à la gradation profonde descendant jusqu'à 1 %, vous pouvez facilement créer l'ambiance parfaite, que ce soit pour regarder un film, baisser la lumière avant de dormir ou disposer d'une veilleuse durant la nuit.

Facile à installer

Un connecteur de câblage simple et un dispositif de verrouillage rotatif permettent d'installer rapidement les luminaires sans avoir besoin d'outils ni de procédures spécifiques. La télécommande et l'interrupteur mural se fixent facilement au mur et sont donc toujours à portée de main pour allumer ou éteindre les lumières.

Facile à contrôler

Il suffit d'installer Valen comme un plafonnier classique pour pouvoir l'utiliser à l'aide de la télécommande ou de l'interrupteur mural. Sans appairage ni application mobile : déballez, installez et contrôlez avec la télécommande ou l'interrupteur mural. Sélectionnez vos scénarios ou niveaux de gradation préférés en un seul clic. Cette lampe est dotée d'une puce mémoire intégrée qui enregistre le dernier paramètre de lumière, ce qui vous permet de toujours conserver votre scénario préféré.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 20'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2200-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 119

Divers

- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Télécommande, Blanc ajustable, Lueur chaude

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 117 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1.2 kg
- Hauteur totale: 37 mm
- Longueur totale: 295 mm
- Largeur totale: 295 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1550 (@2700K)
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103060860
- Poids net: 1.05 kg
- Poids brut: 1.25 kg
- Hauteur: 30 cm
- Longueur: 6.2 cm
- Largeur: 30 cm



Date de publication:
2026-06-24
Version: 0.512

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com