



# L'éclairage adapté à chaque situation, d'un seul geste

Avec les plafonniers télécommandés Philips Valen, votre éclairage s'adapte à votre vie, et non l'inverse. Il suffit d'un simple clic pour transformer votre espace, que vous ayez besoin d'une luminosité stimulante pour vous concentrer ou de tons chauds pour vous détendre. La technologie exclusive de gradation vers une lumière chaude crée une atmosphère feutrée, évoquant la flamme d'une bougie pour un moment de relaxation. Bénéficiez à tout moment d'un contrôle simple et intuitif, sans réglage compliqué. La télécommande est fournie.

#### Créez une atmosphère chaleureuse

· Gradation vers une lumière chaude

# Une infinité de possibilités

· Flexibilité totale pour créer l'ambiance parfaite

# Un éclairage polyvalent adapté à chaque moment de votre journée

• Gradation profonde à 1%

# Simple d'utilisation

• Facile à installer

# Contrôle

• Facile à contrôler

# Points forts

#### Gradation vers une lumière chaude

Grâce à la technologie WarmGlow, la lumière devient plus chaude au fur et à mesure qu'elle diminue, tout comme une ampoule à incandescence traditionnelle. Réduisez l'intensité de 2700K à 2200K et 1% pour créer une atmosphère feutrée, évoquant la lueur des bougies.

# Flexibilité totale pour créer l'ambiance parfaite

Créez l'ambiance souhaitée pour l'ensemble de vos espaces et activités en choisissant simplement parmi cinq réglages différents : Veilleuse (2700K), Détente (2200K), Lumineux (3000K), Concentration (4 000K) et Stimulation (6500K)

## Gradation profonde à 1%

Grâce à la gradation profonde descendant jusqu'à 1 %, vous pouvez facilement créer l'ambiance parfaite, que ce soit pour regarder un film, baisser la lumière avant de dormir ou disposer d'une veilleuse durant la nuit.

#### Facile à installer

Un connecteur de câblage simple et un dispositif de verrouillage rotatif permettent d'installer rapidement les luminaires sans avoir besoin d'outils ni de procédures spécifiques. La télécommande et l'interrupteur mural se fixent facilement au mur et sont donc toujours à portée de main pour allumer ou éteindre les lumières.

## Facile à contrôler

Il suffit d'installer Valen comme un plafonnier classique pour pouvoir l'utiliser à l'aide de la télécommande ou de l'interrupteur mural. Sans appairage ni application mobile : déballez, installez et contrôlez avec la télécommande ou l'interrupteur mural. Sélectionnez vos scénarios ou niveaux de gradation préférés en un seul clic. Cette lampe est dotée d'une puce mémoire intégrée qui enregistre le dernier paramètre de lumière, ce qui vous permet de toujours conserver votre scénario préféré.

# Caractéristiques

# Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- · Intensité réglable: Oui

#### Design et finition

- · Couleur: Noir
- · Matériaux: Plastique

#### Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- · Durée de vie nominale: 20'000

## Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

# Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- · LED intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Oui

# Caractéristiques lumineuses

- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2200-6500 K
- · Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 119 lm/W

#### Divers

- · Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Télécommande, Blanc ajustable, Lueur chaude

# **Autres caractéristiques**

· Ampérage de la lampe: 117 mA

#### Consommation électrique

· Facteur de puissance: 0.5

# Dimensions et poids du produit

Poids net: 1.2 kgHauteur totale: 40 mmLongueur totale: 300 mmLargeur totale: 300 mm

#### **Entretien**

· Garantie: 5 ans

#### Spécificités techniques

 Rendement en lumen total de l'éclairage: 1550 (@2700K)

Couleur de lumière: 2 200-6 500K
Puissance électrique: AC 220-240
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II -Double isolation

# Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8721103060884

Poids net: 1.05 kgPoids brut: 1.25 kgHauteur: 30 cmLongueur: 6.2 cmLargeur: 30 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.494 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.