

PHILIPS

Ventilateur de plafond
Olas 30 (ventilateur) +
24 W (lumière)

Ventilateur de plafond

3000-6500K

Noir

Intensité variable ; Température
de couleur multiple ;
Télécommande ; Blanc réglable

8721103095961



Flux d'air puissant et silencieux avec lumière LED réglable

Le ventilateur de plafond Philips Olas à lumière LED vous permettra de profiter d'espaces intérieurs lumineux, confortables et élégants tout au long de la journée et de l'année. Avec ses pales à extension permanente, ainsi qu'un flux d'air généreux et bidirectionnel, notre ventilateur de plafond offre des performances constantes, un rafraîchissement rapide en été et une circulation de l'air efficace en hiver. Le moteur ultra-silencieux ne perturbe ni votre sommeil ni votre concentration, tandis que le support de plafond stable et les pales parfaitement équilibrées permettent de limiter les oscillations, de garantir votre sécurité et d'éviter les fissures au plafond. La lampe elle-même offre la grande qualité d'éclairage et l'adaptabilité auxquelles Philips vous a habitué. Créez l'ambiance parfaite pour chaque instant grâce à une gradation en douceur (jusqu'à 5 %) et une lumière blanche réglable, allant du blanc chaud (3 000 K) à la lumière du jour froide (6 500 K). Notre télécommande RF améliorée vous permet de contrôler facilement votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Qualité supérieure

- Fonctionnement silencieux

Contrôle

- Ambiance réglable à tout moment
- Télécommande intuitive

Durée de vie

- Flux d'air puissant
- Vitesse du ventilateur réglable
- Flux d'air bidirectionnel

Sécurité et durabilité

- Sûr et stable

Points forts

Fonctionnement silencieux

Le moteur à courant continu silencieux (<50 dB, soit moins que le ronflement d'un réfrigérateur) ne perturbe pas votre sommeil et ne vous distrait pas lorsque vous avez besoin de vous concentrer. Le support de plafond stable permet de limiter les oscillations.

Ambiance réglable à tout moment

Les ventilateurs de plafond Philips avec lumière LED offrent une gradation en douceur jusqu'à 5 % et une lumière blanche réglable, allant du blanc chaud (3 000 K) à la lumière du jour froide (6 500 K) afin de créer l'ambiance parfaite pour chaque moment.

Télécommande intuitive

Grâce à une télécommande RF intuitive, vous pouvez facilement contrôler votre ventilateur de plafond à lumière LED, depuis n'importe où dans votre maison et sans avoir à pointer la télécommande vers le ventilateur.

Flux d'air puissant

Notre ventilateur de plafond rafraîchit rapidement et efficacement grâce à un moteur à courant continu robuste et à des pales optimisées offrant un flux d'air puissant.

Vitesse du ventilateur réglable

Les ventilateurs de plafond Philips vous permettent de choisir parmi six vitesses de ventilation, afin d'adapter le débit d'air à vos activités ou aux saisons.

Flux d'air bidirectionnel

Le moteur à courant continu permet une circulation de l'air vers l'avant et vers l'arrière pour une utilisation tout au long de l'année : rafraîchissement en été, circulation de l'air chaud en hiver.

Sûr et stable

Le support de plafond et les roulements stables, ainsi que les pales de ventilateur parfaitement équilibrées, minimisent les oscillations, garantissent la sécurité et évitent les fissures au plafond.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 20'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 110

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- Style: Contemporain
- Type: Ventilateur de plafond
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Int. rég., Température de couleur multiple, Télécommande, Blanc ajustable

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 260 mA
- Flux du ventilateur: 7'650 m³/h
- Efficacité du ventilateur: 255

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 4.2 kg
- Hauteur totale: 310 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 1'060 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2650@4300K
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103095961
- Poids net: 4.2 kg
- Poids brut: 5.7 kg
- Hauteur: 24.9 cm
- Longueur: 55.4 cm
- Largeur: 25.7 cm



Date de publication:
2026-06-24
Version: 0.203

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com