

PHILIPS

Télécommande intelligente,
boutons personnalisables,
portée de 15 m

Accessoire Smart

Boutons personnalisables

Grande portée 15 m

Fonctionne sans Wi-Fi



8721103114488



Réglez l'éclairage du bout des doigts

Profitez d'un contrôle simple et fiable de l'éclairage connecté grâce à une télécommande intuitive à 9 boutons pour allumer ou éteindre les lumières, baisser la luminosité, choisir parmi quatre modes prédéfinis ou allumer une veilleuse en quelques secondes. Les quatre boutons numérotés peuvent être personnalisés dans l'application WiZ pour créer des raccourcis vers vos scènes préférées. La portée fiable de 15 mètres assure un contrôle fluide dans toute votre maison. Parce qu'il se connecte directement à vos lumières sans dépendre du Wi-Fi, il fonctionne de manière fiable en permanence. Facile à configurer via l'application WiZ et entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ.

Facile à installer

- Installation ultra-simple

Contrôle intelligent

- Grande portée
- Boutons personnalisables
- Des contrôles pratiques
- Connecté by WiZ

Points forts

Installation ultra-simple

Téléchargez l'application WiZ, connectez votre appareil à l'alimentation, puis à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commencer à l'utiliser !

Grande portée

Contrôlez vos luminaires et vos appareils dans un rayon de 15 mètres dans un environnement intérieur normal avec des cloisons et des murs.

Boutons personnalisables

Utilisez l'application WiZ pour personnaliser les boutons de mode lumineux de votre télécommande et créer des raccourcis vers vos favoris.

Des contrôles pratiques

Allumez ou éteignez vos lumières, ajustez la luminosité, sélectionnez différents modes et utilisez la veilleuse, même lorsque le Wi-Fi est désactivé.

Connecté by WiZ

Entièrement compatible avec tous les produits Connecté par WiZ : utilisez l'application WiZ pour profiter des avantages de l'éclairage connecté.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Oui
- Distance de commande: 15 m

Consommation électrique

- Tension: 3 V

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.057 kg
- Hauteur totale: 1.5 mm
- Longueur totale: 13.5 mm
- Largeur totale: 3.8 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Type batterie: AAA (LR03)
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe III - Très basse tension de sécurité

Compatibilités

- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103114488
- Poids net: 0.06 kg
- Poids brut: 0.08 kg
- Hauteur: 16.2 cm
- Longueur: 4.6 cm
- Largeur: 7.6 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.226

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.