

PHILIPS

Ampoule flamme dépolie
à filament 40 W B35 E14
x 3

LED

2700K

485 lm

50 000 heures



8721103134875



UltraEfficient, la lampe LED la plus économe en énergie.

Les lampes LED Philips UltraEfficient offrent une belle lumière, une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures et des économies d'énergie immédiates et significatives. Remplacez moins souvent votre lampe et profitez pleinement de la lumière.

Conçu pour durer plus longtemps et pour économiser davantage d'énergie

- Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans

Le bon choix pour un éclairage de grande qualité

- Garantie de 5 ans

Points forts

Ampoule à longue durée de vie, allant jusqu'à 50 ans



Évitez les tracas liés aux remplacements d'ampoule fréquents. Avec sa durée de vie allant jusqu'à 50 000 heures, notre LED UltraEfficient dure 3,5 fois plus longtemps que les LED Philips standard. Vous pouvez donc profiter d'une solution d'éclairage parfaite pendant plus de 50 ans.

Garantie de 5 ans

Profitez d'une lumière durable et de haute qualité avec notre garantie étendue à 5 ans

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 500'000
- Durée de vie nominale: 50'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Choisissez votre couleur: Non
- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle fais.: 300
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 485 lm
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 210

Divers

- EyeComfort: Non
- Innovations LED: UltraEfficient

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8721103134875
- Code commercial: 872110313487500
- Titre du produit: LED CLA 40W B35 E14 WW FR ND UE 3CT/4EC

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Puissance: 2.3
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 3

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 97 mm
- Longueur totale: 97 mm
- Largeur totale: 35 mm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 35 mm
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103134875
- Poids net: 0.05 kg
- Poids brut: 0.17 kg
- Hauteur: 11.1 cm
- Longueur: 4.6 cm
- Largeur: 13 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.217

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.