


PHILIPS

Philips Skylight UE

Sentir la lumière du jour à l'intérieur

La lumière s'adapte à votre rythme

Taille medium



8721103138897



Faites entrer le ciel chez vous

Philips Skylight transforme n'importe quelle pièce en expérience de lumière naturelle. Conçu pour reproduire la luminosité, les nuances et la profondeur naturelles du soleil pour créer l'illusion de lumière du jour à l'intérieur

Simule une vue sur le ciel

- Simule une vue sur le ciel

Lumière évoluant durant la journée

- Lumière évoluant durant la journée

Expérience de lumière naturelle

- Expérience de lumière naturelle

Lumière adaptée à vos activités

- Lumière adaptée à vos activités

Installation et commande faciles

- Installation et commande faciles

Conçu pour les environnements humides

- Conçu pour les environnements humides

Grâce à son indice IP44, Philips Skylight offre une protection contre les projections d'eau et s'avère ainsi idéal pour les cuisines, les salles de bains et autres pièces humides

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 3500-7500
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 62.5

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Cuisine, Chambre, Séjour, Bureau à domicile, Entrée/Couloir
- Style: Moderne
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: NatureConnect

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 420, 220 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9
- Puissance: 48

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 6.7 kg
- Hauteur totale: 88 mm
- Longueur totale: 653 mm
- Largeur totale: 453 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: LS 3800
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance électrique: AC 110-240
- Code IP: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103138897
- Poids net: 6.4 kg
- Poids brut: 10.97 kg
- Hauteur: 53.5 cm
- Longueur: 77 cm
- Largeur: 17.5 cm



Date de publication:
2026-07-18
Version: 0.188

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com