

# PHILIPS

Spot 50W PAR16  
GU10 x5

LED

2700K

355 lm

15 000 heures



8721103152558



## Une lumière LED blanche et chaude à intensité variable

Ce spot LED Philips offre un faisceau lumineux ciblé et à intensité variable, une très longue durée de vie et d'importantes économies d'énergie. Ce spot est le remplacement idéal et durable des spots 50 W avec un culot GU10.

### Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

### La lumière au-delà de l'éclairage

- Un tamisage chaleureux

### Variation de l'intensité lumineuse (lampes LED)

- Variation de l'intensité lumineuse (lampes LED)

# Points forts

## Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour les moments de détente. Elle est idéale pour l'éclairage intérieur.

## Un tamisage chaleureux

Cette ampoule gradable vous permet de passer d'une lumière chaleureuse à 2 200 K à une température de couleur de 2 700 K. Plus l'intensité lumineuse est basse, plus la lumière est chaude.

## Variation de l'intensité lumineuse (lampes LED)



Cette lampe est compatible avec la plupart des variateurs pour vous permettre de créer l'ambiance de votre

choix. Veuillez vérifier le tableau de compatibilité du variateur pour vous assurer que votre variateur peut être utilisé avec cette lampe.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: GU10
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

## Design et finition

- Couleur: Argent
- Matériaux: Verre

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Plage de température ambiante: -20 à +45 °C
- Durée de vie nominale: 15'000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Choisissez votre couleur: Non
- LED intégrée: Oui
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non
- Point focal: Oui

## Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 36
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 355 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 77

## Divers

- Style: Moderne
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Lueur chaude

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8721103152558
- Code commercial: 872110315255800
- Titre du produit: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

**Consommation électrique**

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 50
- Puissance: 4.6
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

**Dimensions et poids du produit**

- Hauteur totale: 54 mm
- Longueur totale: 54 mm
- Largeur totale: 50 mm

**Valeurs nominales**

- Intensité maxi nominale: 700

**Entretien**

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 50 mm
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Code IP: IP20
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Compatibilité des ballasts: Secteur

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Non

**Compatibilités**

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8721103152558
- Poids net: 0.2 kg
- Poids brut: 0.24 kg
- Hauteur: 11.5 cm
- Longueur: 5.2 cm
- Largeur: 17 cm



Date de publication:  
2026-07-22  
Version: 0.191

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)