

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10 x 6

LED

2200-2700K

345lm

15 000 heures

Gradation



8721103152572



Une lumière LED blanche et chaude à intensité variable

Ce spot LED Philips offre un faisceau lumineux ciblé et à intensité variable, une très longue durée de vie et d'importantes économies d'énergie. Ce spot est le remplacement idéal et durable des spots 50 W avec un culot GU10.

Éclairage de qualité supérieure

- Retrouvez la lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

La lumière au-delà de l'éclairage

- Un tamisage chaleureux

Variation de l'intensité lumineuse (lampes LED)

- Variation de l'intensité lumineuse (lampes LED)

Points forts

Lumière blanche et chaude des ampoules à incandescence

Cette ampoule a une température de couleur de 2 700 K, pour une ambiance chaleureuse et reposante, parfaite pour les moments de détente. Elle est idéale pour l'éclairage intérieur.

Un tamisage chaleureux

Cette ampoule gradable vous permet de passer d'une lumière chaleureuse à 2 200 K à une température de couleur de 2 700 K. Plus l'intensité lumineuse est basse, plus la lumière est chaude.

Variation de l'intensité lumineuse (lampes LED)



Cette lampe est compatible avec la plupart des variateurs pour vous permettre de créer l'ambiance de votre

choix. Veuillez vérifier le tableau de compatibilité du variateur pour vous assurer que votre variateur peut être utilisé avec cette lampe.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule à réflecteur directionnelle
- Prise: GU10
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui
- Matériaux des lampes: Verre

Design et finition

- Couleur: Argent
- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Choisissez votre couleur: Oui
- LED intégrée: Oui
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non
- Point focal: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Angle faiscc.: 36
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Temp. de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 345 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 90

Divers

- Style: Moderne
- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Lueur chaude

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8721103152572
- Code commercial: 872110315257200
- Titre du produit: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 6CT/4AMZ

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.6
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 50
- Puissance: 3.8
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 4

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 54 mm
- Longueur totale: 54 mm
- Largeur totale: 50 mm

Valeurs nominales

- Intensité maxi nominale: 700

Entretien

- Garantie: 3 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 50 mm
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Indice de protection: IP20
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Compatibilité des ballasts: Secteur

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103152572
- Poids net: 0.26 kg
- Poids brut: 0.31 kg
- Hauteur: 11.5 cm
- Longueur: 5.3 cm
- Largeur: 17.1 cm



Date de publication:
2026-06-20
Version: 0.106

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.