

PHILIPS

Sync Box HDMI 2 8K avec
rétroéclairage pour TV 75 à
85"

LED intelligent

Nécessite entrée HDMI

4K à 120 Hz et 8K à 60 Hz
possibles

Ruban LED RGBIC 4 faces



8721103157478



Immersion facilitée

La Sync Box HDMI 2.1 offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide, prend en charge la 4K à 120 Hz et la 8K à 60 Hz, pour une synchronisation en temps réel avec des films ou jeux vidéo via HDMI. Le rétroéclairage RGBIC à 4 faces du TV crée un effet immersif d'effleurage du mur, affichant et mélangeant simultanément plusieurs couleurs. Transformez votre système de divertissement à la maison grâce à un éclairage connecté synchronisable, facile à installer et évolutif : synchronisez autant de lampes compatibles souhaitées et utilisez un interrupteur HDMI pour connecter plusieurs appareils HDMI. Commandez tout à l'aide de l'application WiZ, d'Alexa ou de Google Home.

Facile à installer

- Facile à installer

Contrôle intelligent

- Connectez vos lampes à vos envies

Fonctionnalités intelligentes


- Réinventez votre installation multimédia
- Modes de synchronisation personnalisables
- HDMI 2.1

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Points forts

Facile à installer



Fixez le rétroéclairage à votre téléviseur, installez votre sync box et profitez immédiatement d'une expérience de divertissement immersive.

Connectez vos lampes à vos envies



Contrôle facile avec l'application WiZ ou la commande vocale via Google ou Alexa. Réglez vos lampes pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement avec le téléviseur.

Réinventez votre installation multimédia



Synchronisez vos lampes connectées avec n'importe quel contenu vidéo via HDMI et plongez-vous dans l'action de vos films, jeux vidéo et événements sportifs préférés.

Modes de synchronisation personnalisables



Dans l'application WiZ, découvrez les modes de synchronisation prédéfinis, tels que Cinématique et Relaxation, ou personnalisez la luminosité et la couleur des effets de lumière selon ce que vous regardez.

HDMI 2.1



Connectez simplement la Sync Box à un périphérique multimédia HDMI tel qu'une clé de streaming, un décodeur et une console de jeu. Prise en charge : 4K à 120 Hz, 8K à 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 20
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 16

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour, Salle de divertissement

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 165 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.95
- Tension: 220-240 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.641 kg
- Hauteur totale: 0.35 mm
- Longueur totale: 500 mm
- Largeur totale: 1 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50/60
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 36
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Design: NA
- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103157478
- Poids net: 0.64 kg
- Poids brut: 0.88 kg
- Hauteur: 19.5 cm
- Longueur: 7.3 cm
- Largeur: 19.5 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.129

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com