

PHILIPS

Sync Box HDMI avec
rétroéclairage pour TV 40
à 50", Connected by WiZ

LED intelligent

Effets lumineux immersifs

Synchronisation avec HDMI 2.0

4K à 60Hz, HDR10+, Dolby
Vision

8721103159267

Immersion facilitée

Profitez d'une synchronisation des couleurs en temps réel grâce à la Sync Box avec 4K à 60 Hz, HDR10+ et Dolby Vision.

Synchronisez facilement vos lampes avec n'importe quelle source vidéo HDMI 2.0 (appareils de streaming ou décodeurs) via le port HDMI (pas de synchronisation possible avec les applications pour Smart TV). La configuration est rapide et simple, l'application WiZ offre des modes de synchronisation prédéfinis, que vous pouvez ajuster pour un divertissement véritablement personnalisé. Facile à configurer à l'aide de l'application WiZ, entièrement compatible avec tous les produits Connected by WiZ, et se commande via des assistants de maison connectée tels qu'Alexa et Google Home.

Facile à installer

- Installation on ne peut plus simple
- Installation facile en 5 étapes
- Tout ce dont vous avez besoin pour commencer :

Fonctionnalités intelligentes

- Donnez vie à votre écran
- Modes de synchronisation prédéfinis

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Éclairage immersif

Points forts

Installation on ne peut plus simple



1. Téléchargez l'application WiZ2. Allumez votre lampe3. Connectez votre lampe au Wi-Fi

Installation facile en 5 étapes

1. Fixez le rétroéclairage et sécurisez-le à l'aide de clips.2. Branchez la sync box sur la prise de courant.3. Connectez votre appareil HDMI à la sync box.4. Connectez la sync box au port HDMI de votre téléviseur.5. Connectez le rétroéclairage à la sync box.

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer :

- Sync box avec rétroéclairage de téléviseur
- Source vidéo HDMI externe
- Téléviseur
- Réseau Wi-Fi
- Smartphone

Donnez vie à votre écran

Synchronisez vos lampes connectées avec n'importe quel contenu vidéo via HDMI et plongez-vous dans l'action de vos films, jeux vidéo et événements sportifs préférés.

Modes de synchronisation prédéfinis



Dans l'application WiZ, vous pouvez personnaliser des modes de synchronisation prédéfinis, tels que Cinématique et Relaxation, selon vos envies.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Éclairage immersif



Transformez votre divertissement à domicile en synchronisant vos lampes avec la musique et les vidéos ; matériel de synchronisation requis.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 20
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: <2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 8

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

Divers

- Conçu spécialement pour: Séjour, Salle de divertissement

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 70 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.71
- Tension: 220-240 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.382 kg
- Hauteur totale: 0.35 mm
- Longueur totale: 190 mm
- Largeur totale: 1 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50/60
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 100
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 12
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Design: NA
- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103159267
- Poids net: 0.38 kg
- Poids brut: 0.59 kg
- Hauteur: 17.8 cm
- Longueur: 9.7 cm
- Largeur: 17.8 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.217

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.