

PHILIPS

Ruban LED RVB connecté,
15 m, type C, Connected
by WiZ

LED intelligent

Modes lumineux statiques/
dynamiques

Polyvalent et découpable

Fiable et facile à installer



8721103159465



Décorer en couleur

Transformez votre espace grâce à ce ruban LED connecté et polyvalent. Découvrez tous les modes d'éclairage statiques et dynamiques aux couleurs éclatantes. Découpez-le pour l'adapter à vos meubles, vos murs ou vos placards (notez que les morceaux découpés ne peuvent pas être recollés). Un revêtement protecteur garantit une performance durable, tandis que le support adhésif puissant permet une pose rapide et sans dommage sur presque toutes les surfaces. Facile à configurer via l'application WiZ et entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ.

Facile à installer

- Installation on ne peut plus simple
- Facile à installer

Fonctionnalités intelligentes

- Créez des scénarios lumineux automatiques
- Détection de mouvement SpaceSense
- Synchronisation avec la musique

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Couleur éclatante

Points forts

Installation on ne peut plus simple



1. Téléchargez l'application WiZ2. Allumez votre lampe3. Connectez votre lampe au Wi-Fi

Facile à installer



Pliez et découpez pour l'adapter, puis utilisez le support adhésif double face et les accessoires de fixation pour le maintenir en place.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Synchronisation avec la musique




Suivez le rythme avec Music Sync. Synchronisez facilement vos lampes avec vos morceaux préférés à l'aide du microphone de votre smartphone.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Couleur éclatante



Choisissez parmi des millions de couleurs éclatantes pour créer un éclairage d'ambiance adapté à toutes les humeurs.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
- Temp. de couleur: 2200-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: < 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Séjour, Chambre d'enfant, Salle de divertissement

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 75 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 17
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.28 kg
- Hauteur totale: 0.21 m
- Longueur totale: 1'500 mm
- Largeur totale: 1 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière colorée
- Puissance de l'ampoule incluse: 20
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103159465
- Poids net: 0.28 kg
- Poids brut: 0.48 kg
- Hauteur: 21.8 cm
- Longueur: 8.2 cm
- Largeur: 18.9 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.108

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.