

# PHILIPS

Plafonnier LED SuperSlim,  
lumière blanche réglable de  
2700 K à 6500 K, 32 W

LED intelligent

Design SuperSlim

Lumière blanche réglable  
2700-6500 K

Gradation jusqu'à 1%



8721103163578



## Illuminer vos moments en blanc

Ce plafonnier rond est un excellent choix pour les pièces aux plafonds bas. Son cadre fin de 32 mm contribue à créer un style épuré et moderne sans alourdir la pièce. Son design épuré ne se contente pas d'améliorer l'aspect esthétique, il permet également un montage aisé au plafond lorsque l'encastrement n'est pas possible. Créez l'ambiance souhaitée grâce au plafonnier LED connecté avec intensité variable et lumière blanche réglable (2700 K à 6500 K). Facile à configurer et commander via l'application WiZ et entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ.

### Contrôle intelligent

- Commandes intelligentes

### Fonctionnalités intelligentes

- Créez des scénarios lumineux automatiques
- Détection de mouvement SpaceSense

### Appareils intelligents

- Certifié Matter

### Modes lumineux

- Lumière blanche réglable
- Toujours le bon éclairage
- Ambiance chaleureuse instantanée

# Points forts

## Commandes intelligentes

Prenez le contrôle total avec l'application WIZ ou les commandes d'assistant vocal.

## Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

## Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

## Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

## Lumière blanche réglable

Passez facilement des teintes froides bleutées qui améliorent la visibilité et la concentration à des tons doux plus chauds pour vous détendre (CCT 2700K-6500K).

## Toujours le bon éclairage

Créez facilement l'ambiance idéale pour toute activité avec les modes d'éclairage prédéfinis tels que Relax et Focus.

## Ambiance chaleureuse instantanée

La gradation vers une lumière chaude adoucit votre éclairage à mesure qu'il s'atténue, pour créer une ambiance chaleureuse.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 20'000

### Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %:  $< 2$
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

### Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau d'étude
- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 75 mA

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 220-240 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 2.3 kg
- Hauteur totale: 2.8 mm

### Entretien

- Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 550 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 3800
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance de l'ampoule incluse: 32
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

### L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

### Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103163578
- Poids net: 2.3 kg
- Poids brut: 2.65 kg
- Hauteur: 55 cm
- Longueur: 3.2 cm
- Largeur: 54.5 cm



Date de publication:  
2026-06-17  
Version: 0.155

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.