

PHILIPS

Tube halogène


Halogène

48 W (60 W)

R7s

Blanc chaud

Variation de l'intensité
lumineuse



8727900920925



Lumière naturelle éclatante

Les tubes de la gamme Philips Halogen produisent une lumière halogène éclatante. Ils ont été conçus pour créer de surprenants jeux d'ombre et de lumière dans votre intérieur. Tous les produits Philips Halogen sont à intensité variable.

Lumière de qualité supérieure

- Intensité réglable
- Vif éclairage halogène renforçant les contrastes pour une meilleure visibilité

Points forts

Intensité réglable

Vous contrôlez le niveau d'éclairage souhaité. Compatible avec la plupart des variateurs, cette ampoule halogène Philips produit une intensité lumineuse

allant d'une lumière éclatante à une lueur douce et chaleureuse.

Lumière vive, fort contraste

La forte luminosité de ces ampoules halogènes Philips renforce les contrastes et améliore la visibilité. Une bonne luminosité est plus agréable pour les yeux.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme de la lampe: Ampoule Linear non directionnelle
- Prise: R7s
- Technologie: Halogène
- Intensité réglable: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 11 mm
- Hauteur: 78 mm
- Largeur: 11 mm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 2 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.8
- Nombre de cycles d'allumage: 8'000
- Durée de vie nominale: 2'000 h

Caractéristiques lumineuses

- Usage: Une plus grande luminosité, Application spéciale
- Angle d'ouverture du faisceau: not applicable degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Température de couleur: 2900 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 750 lm
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: not applicable mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230 V
- Puissance: 48 W
- Puissance équivalente: 60 W

Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: not applicable degré(s)
- Durée de vie nominale: 2'000 h
- Flux lumineux nominal: 775 lm
- Intensité maximale nominale: not applicable cd
- Puissance nominale: 48 W

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514390065
- Poids net: 0.01 kg
- Poids brut: 0.02 kg
- Hauteur: 11.5 cm
- Longueur: 2.5 cm
- Largeur: 3.4 cm



Date de publication:
2025-01-06
Version: 0.178

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com