

PHILIPS

Lámpara de pared
Bustan de 9 W

myGarden

2700 k

Antracita

Resistente al agua



16483/93/P0



Disfruta un hermoso jardín iluminado

Una hermosa luz en forma de L. Este aplique de pared minimalista Philips Bustan en aluminio gris antracita de primera calidad proyecta una iluminación LED blanca cálida difusa en la pared.

Soluciones de iluminación sostenible

- Ahorro de energía
- Iluminación LED de alta calidad

Añade diseño a tu jardín

- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

Iluminación avanzada para exteriores

- Compatible con reguladores de pared
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo y controlador LED

Características especiales

- Fácil de instalar
- Impermeable
- Larga duración de funcionamiento hasta de 30 años

Destacados

Ahorro de energía



Esta luz de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que le permite ahorrar dinero en su factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Iluminación LED de alta calidad

El foco LED, incluido en esta lámpara Philips, es una solución desarrollada exclusivamente por Philips. Su encendido instantáneo permite una emisión de luz óptima y le brinda colores vibrantes a tu hogar.

Material de alta calidad

Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es de uso rudo y construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio moldeado a presión y materiales sintéticos superiores.

Compatible con reguladores de pared



Ajusta el brillo de esta luz Philips con un regulador de intensidad de pared (no incluido) para crear el ambiente en la habitación, destacar un elemento de tu hogar, y mucho más.

5 años de garantía para el sistema LED



Además de la garantía estándar de 2 años de esta lámpara, Philips ofrece una garantía de 5 años para el sistema LED, es decir, para el módulo y el controlador LED en esta lámpara.

Fácil de instalar



Instalar un luminario a veces puede ser difícil, con esta lámpara de exterior de Philips, puedes estar seguro de que hemos puesto atención en facilitar y simplificar la instalación. Este artículo se entrega con una llave de torque para la instalación.

Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y fue probada rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

Vida útil larga (30 años)



Una fuente de luz confiable. Los LED integrados en esta lámpara LED de Philips, duran hasta 30,000 horas (lo que equivale a 30 años con un uso promedio de 3 horas al día, con una cantidad de, como mínimo, 13,000 ciclos de encendido/apagado). Se siente tan confortable que no tendrás que preocuparte por el mantenimiento ni reemplazo del foco, mientras disfrutas de un ambiente de iluminación perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,524 kg
- Alto: 9,2 cm
- Largo: 22 cm
- Ancho: 7,8 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 30.000 hora(s)
- Fuente de iluminación equivalente a una luz tradicional de: 40 W
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 1000 lm
- Tecnología de la luz: LED
- Color de la luz: blanco cálido
- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: Sí
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: F
- Potencia en vatios de la luz incluida: 4.5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz reemplazable: No
- Cantidad de fuentes de luz: 2

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696158876
- Peso neto: 0,52 kg
- Peso bruto: 0,6 kg
- Alto: 22,5 cm
- Largo: 8,5 cm
- Ancho: 9,9 cm
- N.º de material (12NC): 915005378301



Fecha de publicación:
2024-07-25
Versión: 0.412

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com