

PHILIPS

Luminaria de pared/
techo Star x4

Luces de techo/pared

2700 k

Blanco

Con regulador

Material de alta calidad



56244/31/16



Función de regulación suave, que permite disfrutar de una luz brillante o suave

A veces te dan ganas de cambiar el ambiente según lo que estés haciendo. Con los mini reflectores regulables LED de Philips, puedes regular fácilmente el brillo al perfecto nivel de luz funcional brillante para realizar tareas cotidianas, a una luz suave para relajarse.

Iluminación para tu conveniencia y tranquilidad.

- Disfruta una iluminación LED de alta calidad, mientras ahorras energía
- Duración de la lámpara de hasta 30 años de uso
- Brillo instantáneo al encenderse
- La luz blanca cálida te ayuda a crear una atmósfera confortable
- Alta emisión de luz: 2000 lúmenes
- Diseñada para que el confort de sus ojos
- Luz LED integrada
- Garantía de 5 años para su tranquilidad

Iluminación versátil para cada momento del día

- Regula suavemente desde un brillo al 100 % hasta una luz suave al 10 %.

Diseño superior para un efecto de luz óptima

- Material duradero de alta calidad
- Cabezal de mini reflector regulable para una máxima flexibilidad
- El haz de luz perfecto para una iluminación de acento

Destacados

Iluminación LED de ahorro de energía

Las luces LED ahorran hasta un 80 % de energía comparado con una iluminación tradicional con la misma emisión de luz. Cuando compras una lámpara o foco LED de Philips, comienzas a ahorrar energía inmediatamente. Por cada fuente de luz que reemplaces con una iluminación LED, verás los resultados inmediatamente en la reducción de gastos de energía en tu factura.

Larga duración de hasta 30 años

Las luces LED duran más y te evitan la molestia de tener reemplazar tus fuentes de luz con frecuencia. Esto reduce los desechos de manera significativa y también te ahorra dinero en el largo plazo.

Brillo instantáneo

No hay necesidad de esperar con las luces de mini reflectores LED de Philips. Estos proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente al encenderlos. La luz blanca cálida tipo incandescente crea al instante una atmósfera atractiva y acogedora.

Luz blanca cálida

La luz puede tener diferentes temperaturas de color que se indican en unidades llamadas Kelvin (K). Los focos con un bajo valor Kelvin producen una luz blanca cálida y acogedora, mientras que aquellos con un alto valor Kelvin producen una luz fría y más energizante.

Alta emisión de luz: 2000 lúmenes

Ilumina tu hogar con una luz de alta calidad

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Luz LED integrada

Este mini reflector tiene una iluminación LED de alta calidad integrada que proporciona una óptima emisión de luz.

5 años de garantía

Todas nuestras luces de mini reflectores están construidas para durar. Vienen con una garantía de 5 años del producto completo, asegurándote poder disfrutar de una iluminación duradera de alta calidad día tras día.

Regulación suave y profunda

Cambia el ambiente de tu habitación según la actividad que realices. Con las luces mini reflectores LED regulables puedes ajustar fácilmente el brillo de la luz al girar el regulador de intensidad. Regula suavemente desde una luz brillante al 100 % para actividades funcionales, hasta una luz suave al 10 % para disfrutar un tiempo libre relajado.

Material de alta calidad

Este mini reflector está hecho con materiales duraderos de alta calidad con acabados superiores. Esto asegura un producto duradero y sólido que mejorará e iluminará tu hogar por muchos años por venir.

Cabezal de mini reflector fácil de ajustar

El cabezal de mini reflector personalizable está diseñado para dirigir la luz hacia donde más la necesitas.

Perfecto para la iluminación decorativa

Iluminación moderna con una emisión de luz de ángulo ancho familiar (40 grados), este mini reflector LED es apropiado tanto para la iluminación de acento como para cualquier iluminación en general. Es ideal para ser utilizada en cocinas, salas y comedores.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Aluminio

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de reflector ajustable: Sí
- Rayos de luz definidos: Sí
- LED integrado: Sí

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de techo/pared
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficacia: 111 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1,110 kg
- Alto: 8,2 cm
- Largo: 56 cm
- Ancho: 6,0 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 30.000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 2000
- Color de la luz: 2700
- Alimentación: AC 220-240
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: F
- Potencia en vatios de la luz incluida: 22
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz reemplazable: No
- Capacidad de reemplazo de la fuente de luz: Fuente de luz LED reemplazable por un profesional
- Capacidad de reemplazo de los mecanismos de control: Mecanismo de control reemplazable por un profesional
- Cantidad de fuentes de luz: 4

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718291444909
- Peso neto: 1,11 kg
- Peso bruto: 1,25 kg
- Alto: 57,8 cm
- Largo: 7,3 cm
- Ancho: 9,3 cm
- N.º de material (12NC): 915004146501



Fecha de publicación:
2024-08-12
Versión: 0.1559

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com