

# PHILIPS


LightStrip RGB de  
5 m

Tiras de luz


RGB

Transparente

Regulable, RGB



8718696164242



## Pinta de colores tu mundo con las tiras de luz LED de Philips

El control remoto permite un fácil control de esta tira de luz, y puedes atenuar suavemente la luz al nivel correcto. Elige uno de los 30 colores predefinidos y cámbialos a tu gusto. Las tiras de luz LED de Philips son fáciles de montar, cortar a medida y adherir a cualquier superficie.

### Fácil de instalar

- Se puede cortar a medida

### Listo para usar con solo conectarlo (plug-and-play)

- Conéctalo y explora: instalación sencilla

### Control

- Control remoto incluido para tu comodidad

# Destacados

## Se puede cortar a medida

Corta las tiras de luz de manera sencilla para que se adapten a tus espacios. Las marcas de corte en la tira de luz indican dónde cortar.

## Conéctalo y explora: instalación sencilla

Nuestras tiras de luz plug-and-play son fáciles de instalar, por lo que puedes empezar a disfrutarlas de inmediato. Todo lo que necesitas se encuentra incluido en la caja.

## Control remoto incluido para tu comodidad

Elige diferentes colores de luz y su intensidad, y selecciona una de las diferentes configuraciones de luz preestablecidas.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Regulable: Sí

## Diseño y acabado

- Color: Transparente
- Material: Plástico

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 15.000
- Vida útil nominal: 20.000

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Interruptor encendido/apagado en el cable: Sí
- Adaptador de corriente incluido: Sí
- Control remoto incluido: No

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110 °
- Índice de producción de color (IRC): 45

## Guirnalda/tira de luz

- Capacidad de extensión: No

## Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Comedor, Cocina, Oficina en casa, Pasillo
- Estilo: Contemporánea
- Tipo: Tiras de luz
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Regulable, Colores RGB

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 200 mA
- Eficacia: 20 lm/W

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,205 kg
- Alto: 0,26 cm
- Largo: 500 cm
- Ancho: 1 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Emisión de lúmenes total de la luminaria: -
- Color de la luz: RGB
- Alimentación: AC 220-240
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

**Dimensiones y peso del empaque**

- EAN/UPC - Producto: 8718696164242
- Alto: 16 cm
- Largo: 5,5 cm
- Ancho: 16 cm
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,32 kg



Fecha de publicación:  
2025-05-09  
Versión: 0.443

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)