

PHILIPS

Lámpara de filamento
ámbar de 25W G93 E27

LED

1.800 K

250 lm

15.000 h

Regulación de la intensidad



8719514315471



LED de última generación para el hogar

Esta luz LED de Philips proporciona una luz hermosa y extra cálida, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía importante e inmediato. Con su temperatura de color de llama, es la elección perfecta para crear un ambiente acogedor.

Luz blanca extra cálida regulable


- Luz blanca extra cálida regulable

Diseñadas para ser vistas. Lucen bien encendidas y apagadas

- Lucen bien encendidas y apagadas

Destacados

Luz blanca extra cálida regulable



Disfruta de un ambiente acogedor y cálido en tu habitación con las luces

blancas extra cálidas, que pueden atenuarse para crear una atmósfera privada.

Lucen bien encendidas y apagadas



"Estas hermosas luces de filamento visible añaden un toque de estilo y una sensación de nostalgia a cualquier habitación. Lucen bien encendidas y apagadas."

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Globo no direccionable
- Toma de corriente: E27
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Ámbar
- Material del foco: Cristal

Dimensiones del producto

- Alto: 14,3 cm
- Ancho: 9,6 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +45 °C
- Vida útil nominal: 15.000

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80
- Temperatura de color: 1800 K
- Flujo luminoso nominal: 250 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0,5 s
- Código de color: 818 | CCT of 1800K
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 1800 K
- Flujo luminoso: 250 lm
- Valor del efecto estroboscópico (SVM): 0,4
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 62 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable, Decorativas

Otras características

- Eficacia: 62 lm/W
- Marca CE: Sí
- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 8719514315471
- EOC: 871951431547100
- Título del producto: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios equivalente: 25 W
- Consumo de energía: 4 W
- Consumo de energía kWh/1000 h: 4

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 14,3 cm

Valores nominales

- Vida útil nominal: 15.000

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz
- Diámetro: 96 mm
- Valor de parpadeo (PstLM): 1
- Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Tapa-base: E27



Fecha de publicación:
2025-06-14
Versión: 0.403

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com