

# PHILIPS

Lámpara de pared June  
de 12 W E27 P45 sin foco

myGarden

Sin foco

Antracita

Resistente al agua



8719514385269



## Disfruta de un hermoso jardín

Agrega un estilo contemporáneo a tu jardín. Este apliqué de pared antracita Philips myGarden llama la atención por su forma elegante. Emite una luz blanca cálida de bajo consumo y crea una silueta elegante por la noche.

### Diseña tu jardín con luz

- Iluminación exterior decorativa
- Alternativas para un estilo contemporáneo
- Alternativas de apliques de pared exteriores
- Aluminio de alta calidad y materiales sintéticos superiores

### Ilumina tu hogar con una luz de alta calidad

- Ahorro de energía
- Siempre se incluye una luz Philips
- Luz potente

### Experimenta la iluminación exterior de una manera fácil

- Impermeable

# Destacados

## Iluminación exterior decorativa

La iluminación exterior puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, que ilumina características llamativas, caminos con estilo o crea el ambiente perfecto para esas veladas memorables con amigos y familiares. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama de hermosas soluciones de iluminación decorativa para exteriores con el estilo y la funcionalidad para ayudarte a aprovechar al máximo tu espacio al aire libre con tu propio estilo.

## Alternativas para un estilo contemporáneo

Diseñada en Europa, esta lámpara tiene una firma de diseño única para ayudarte a crear una apariencia exterior contemporánea.

## Alternativas de apliques de pared exteriores

Aprovecha al máximo tu espacio exterior con este aplique de pared, perfecto para montar cerca de la puerta de tu casa o en las paredes de tu terraza.

## Material de alta calidad

Esta lámpara Philips está diseñada específicamente para exterior. Es de uso rudo y construida para durar, así que iluminará tu jardín noche tras noche. Está fabricada con aluminio moldeado a presión y materiales sintéticos superiores.

## Ahorro de energía



Esta luz de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

## Siempre se incluye una luz Philips



En la caja se incluyen luces de bajo consumo Philips EcoLamp de alta calidad para lograr el mejor efecto de luz.

## Luz potente

Esta lámpara de exterior proporciona una potente luz blanca cálida. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

## Impermeable



Esta lámpara de exterior de Philips está especialmente diseñada para ambientes exteriores húmedos y se probó rigurosamente para asegurar su resistencia al agua. El nivel IP está descrito con dos ilustraciones: la primera se refiere al nivel de protección contra el polvo, la segunda contra el agua. Esta lámpara está diseñada con IP44: está protegida contra salpicaduras de agua, es el producto usado más comúnmente y es ideal para el uso general en exteriores.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Antracita
- Material: Aluminio

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- Totalmente resistente a la intemperie: Sí

## Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

## Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,560 kg
- Alto: 19,5 cm
- Largo: 19,5 cm
- Ancho: 13,5 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 10.000 hora(s)
- Alimentación: 50-60 Hz
- LED: No
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: luz no incluida
- Base/rosca: E27
- Potencia en vatios de la luz incluida: -
- Código IP: IP44
- Clase de protección: Clase II
- Cantidad de fuentes de luz: 1

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514385269
- Peso neto: 0,56 kg
- Peso bruto: 0,88 kg
- Alto: 163 mm
- Largo: 210 mm
- Ancho: 210 mm
- N.º de material (12NC): 915002145803



Fecha de publicación:  
2024-08-12  
Versión: 0.285

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)