



Sensor de movimiento

El sensor de movimiento para interiores inalámbrico WiZ hace que la automatización de las luces sea tan fácil como encenderlas al pasar cerca de ellas y apagarlas cuando no estás. Ubica el sensor, que incluye una batería, en una entrada o pasillo, y configúralo para que las luces se enciendan o apaguen según tu configuración deseada en ciertos momentos.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Funciona con baterías
- IP20/Plástico/Blanco
- Funciona con todos los productos WiZ Connected



Instalación inalámbrica y fácil

Impulsado por batería, no necesita cables. Instálalo fácil y rápidamente con tornillos en el techo o la pared, o solo déjalo en un escritorio.



Configuraciones de movimiento flexibles para tu comodidad

Configura las luces para que enciendan un brillo preferido o un modo específico, como luz nocturna o luz diurna. Puedes configurar una acción para las luces, con un retraso específico y cuando no se detecta movimiento.



Configura la luz correcta para el momento oportuno

Configura sensores para activar los modos de luz favoritos en diferentes momentos del día, configurando ritmos específicos para una habitación en la aplicación WiZ.




Compatible con todas las luces "Connected by WiZ"

Este accesorio de control WiZ está diseñado para controlar todo tipo de luces en el ecosistema WiZ. Puedes usarlo para controlar cualquier luz de cualquier marca siempre que esté "Connected by WiZ".



Activa las luces con el movimiento

Configura las luces para que se enciendan, se apaguen o cambien el brillo y el color cada vez que detecten cualquier movimiento. Este sensor se conecta directamente a las luces WiZ y funciona incluso cuando el Wi-Fi está inactivo.



Amplio rango de conexión de 15 m/50 pies

Este sensor de movimiento se conecta con luces WiZ ubicadas dentro de un rango de hasta 15 metros o 50 pies en un ambiente interior normal con tabiques y paredes.



ESPECIFICACIONES

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Baterías incluidas: Sí
Área de detección: 0 - 3 m
Distancia de control: 15 m

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 3 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,103 kg
Altura total: 50 mm
Longitud total: 62 mm
Ancho total: 62 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de batería: AA: batería de barras, mignon
Código IP: IP20 | Protección para los dedos
Clase de protección: Clase III: tensión extrabaja de seguridad

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8719514552623
Peso neto: 0,14 kg
Peso bruto: 0,14 kg
Alto: 16 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.