



Barras de luz gradientes

Lleva iluminación dinámica a tu hogar con las barras de luz gradientes de WiZ (se incluyen 2). Disfruta de la tecnología RGBIC para pantallas multicolores. Posiciónalas de manera horizontal, vertical o detrás de tu televisor para crear el ambiente ideal. Los modos preestablecidos te permiten cambiar entre modos de luz dinámicos, estáticos o personalizables. Incluso puedes hacer que las luces sigan el ritmo de la música o sincronizarlas con la pantalla de tu televisor (es necesaria una HDMI Sync Box).


PRODUCTOS DESTACADOS

- Múltiples colores a la vez
- Múltiples opciones de ubicación
- Sincroniza con el televisor (es necesaria una Sync Box)




Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Úsalo como y donde quieras

Coloca nuestras barras de luz de gradiente horizontal o verticalmente en un gabinete de TV o escritorio, o móntalas detrás de tu televisor/monitor usando los soportes magnéticos posteriores. Con una rotación de 100°, puedes difundir los efectos de iluminación para crear la atmósfera perfecta.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Sincroniza las luces con la música

Sumérgete en el ritmo con nuestra función Music Sync. Sincroniza tus luces con tus canciones favoritas sin esfuerzo. Sólo recuerda mantener tu dispositivo móvil cerca del altavoz para lograr una perfecta armonía entre el sonido y la luz.



Iluminación envolvente inmersiva

Sincroniza tus luces con música y video usando la Sync Box HDMI para mejorar tu experiencia de entretenimiento. Perfecta para películas y juegos, la función Sync crea una atmósfera verdaderamente inmersiva, similar a un teatro que da vida a tu contenido.



Modos de luz estáticos y dinámicos para levantar tu estado de ánimo

Elige entre millones de colores o entre el conjunto de modos de luz que hemos diseñado para ti. ¡Con tantas opciones, puedes llevar la magia a todas tus vacaciones, fiestas, reuniones íntimas y a la atmósfera diaria!



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de producción de color (IRC): -
Temperatura de color: NA
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Comedor Habitación Habitación
infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 49 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.7
Voltaje: 220-240 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,545 kg
Altura total: 50,4 mm
Longitud total: 318 mm
Ancho total: 90 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: NA
Color de la luz: RGB
Potencia en vatios de la luz incluida:
8.2
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase II:
aislamiento doble

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8719514865211
Peso neto: 0,55 kg
Peso bruto: 0,81 kg
Alto: 17,1 cm
Largo: 7,4 cm
Ancho: 41,3 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.