



## Vela de 40W C37 E14

Agrega luz inteligente a tus luminarias tipo candelabro con una lámpara de vela WiZ de color con una base E14. Úsala con la aplicación WiZ o tu voz para regular la intensidad e iluminar o usar modos de luz preestablecidos en configuraciones de Wi-Fi.

## PRODUCTOS DESTACADOS

- Foco inteligente a todo color
- Hasta 470 lúmenes
- Plug and play sencillo
- Control mediante aplicación o voz



#### Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.




#### Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



#### Configura las luces para seguir tu propio horario

Automatiza las luces inteligentes para seguir las rutinas diarias o semanales. Programa las luces para que se enciendan en la mañana o antes de llegar a casa, y mantén las apagadas para ahorrar energía, cuando no sean necesarias.



#### Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y seleccionala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.

#### Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que deseas o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



#### Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores  
Forma de la lámpara: C37  
Toma de corriente: E14  
Tipo de cristal: Satinado  
Regulable: Sí

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0,045 kg

## DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):  
15 año(s)  
Factor de mantenimiento lumen: 70%  
Cantidad de ciclos del interruptor:  
50.000  
Vida útil nominal: 15.000

## CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 6 SDCM  
Índice de producción de color (IRC):  
≥90  
Temperatura de color: 2200-6500 K  
Categoría de color de la luz: De  
colores  
Flujo luminoso nominal: 470 lm  
Hora de inicio: <0.5 s  
Tiempo de calentamiento de hasta un  
60 % de luz: Luz completa al instante  
Eficacia lumínica (promedio)  
(nominal): 95 lm/W

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 40 mA

## INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8720169071117  
EOC: 872016907111700  
Título del producto: Wi-Fi BLE 40W  
C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

## CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5  
Voltaje: 220-240 V  
Potencia en vatios equivalente: 40 W  
Consumo de energía: 4.9 W

## DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 116 mm  
Longitud total: 116 mm  
Ancho total: 39 mm

## VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15.000  
Flujo luminoso nominal: 470 lm  
Potencia asignada: 4.9 W

## SERVICIO

Garantía: 2 años

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60

## COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:  
Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Período de asistencia definido:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Cantidad máx. de accesorios: 9999  
Protocolo de comunicación:  
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

## DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:  
8720169071117  
Peso neto: 0,05 kg  
Peso bruto: 0,09 kg  
Alto: 16 cm  
Largo: 7 cm  
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.