



Extensión de bolardos

Conéctalos directamente para ampliar tu instalación de bolardos de exterior WiZ existente. Los postes de bajo voltaje son fáciles y seguros de instalar. Organiza y reorganiza como desees sin agregar cableado adicional. Usa tu Wi-Fi existente para controlar las luces con tu voz o la aplicación WiZ.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Bajo voltaje
- Clasificación para exteriores




Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando las nuevas luces a tu Wi-Fi existente. Puedes controlar las luces cuando estás fuera de casa y establecer horarios para encenderlas y apagarlas automáticamente. Todo sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance de Wi-Fi, y todas las luces vinculadas serán totalmente controlables incluso fuera del alcance del Wi-Fi.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Siéntete siempre seguro con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, para que puedas ver claramente tu entorno y sentirte seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no sean necesarias, y ahorra energía.



Embellce tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores claros, desde un blanco frío energizante hasta un blanco cálido y suave, y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Ocean, Forest o Party para crear una atmósfera increíble y levantar el ánimo.



Tecnología de bajo voltaje y fácil instalación

¡Diseñado para disfrutar al exterior! No requiere cableado complicado ni instalación especial, solo conéctalo y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, simplemente desenrosca el adaptador y muévelo a otro lugar.



Configura un color diferente para cada foco y acompaña tu estado de ánimo

Deja que el juego de los modos de luz dinámicos acompañe tu estado de ánimo. Configura fácilmente cada foco para que brille con un color diferente. Mezcla y combina millones de colores claros o una variedad de modos de luz para crear un efecto de luz único que se adapte a tu estilo.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Exteriores
Forma de la lámpara: Redondo
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Metal Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 25.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Luz(es) LED incluida(s): Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥80
Temperatura de color: 2700-5000 K
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 88 lm/W

VARIOS

Especialmente diseñado para: Jardín
Balcón

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 300 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 12 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 1 kg
Altura total: 518 mm
Longitud total: 108,5 mm
Ancho total: 108,5 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luz de emisión de lúmenes incluida:
400
Diámetro: 108,5 mm
Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 320
Color de la luz: 2.700-5.000 (RGB)
Potencia en vatios de la luz incluida:
3,6
Potencia en vatios máxima de la luz
de repuesto: 3,6
Código IP: IP65 | Hermético al polvo y
a prueba de chorros
Clase de protección: Clase III: tensión
extrabaja de seguridad
Fuente de luz reemplazable: No
Cantidad de fuentes de luz: 1

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169071858
Peso neto: 1 kg
Peso bruto: 1,26 kg
Alto: 15,3 cm
Largo: 55,9 cm
Ancho: 14 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.