




Lámpara Dicroica de 50W PAR16 GU10



¡Pon el foco en tu comodidad y bienestar! Estas ampollitas inteligentes tienen la forma GU10 estándar que conoces y adoras, pero sus lentes de cristal auténtico aportan un toque extra de elegancia. Además, te ofrecen algo fuera de lo convencional: una luz blanca personalizable que se adapta a todas tus necesidades y todos tus estados de ánimo. Configura una luz blanca fría cuando necesites hacer cosas o una luz blanca cálida y acogedora cuando quieras relajarte y descansar, lo que te permita llevar una vida hogareña plena y más cómoda. A todo esto se le suman más de 16 millones de colores, el control por voz, el control remoto WiZ o la aplicación WiZ, ya sea que estés en casa o fuera. La ampollitas WiZ GU10 se conectan a la red Wi-Fi existente; no, no se requiere ningún tipo de hardware, red ni configuración adicional.

PRODUCTOS DESTACADOS

- Luz inteligente de colores
- Hasta 400 lúmenes
- Conéctalo y listo
- Control mediante aplicación o voz




Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación WiZ o tu voz.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.



Configura el ambiente indicado con la luz blanca personalizable de cálida a fría

Elige entre una amplia gama de luces que van de blancas frías y revitalizantes a blancas cálidas y suaves, o simplemente selecciona uno de los modos predefinidos, como Concentración o Relajación, para crear la atmósfera perfecta para tus actividades.



Luz que se adapta en cualquier lámpara estándar

Forma compacta que encaja perfectamente en cualquier foco y lámpara empotrable.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Forma de la lámpara: PAR16
Toma de corriente: GU10
Tipo de cristal: Transpar.
Regulable: Sí

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Peso: 0,05 kg

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 36 °
Consistencia del color: 6 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
≥90
Temperatura de color: 2200-6500 K
Categoría de color de la luz: De
colores
Flujo luminoso nominal: 400 lm
Hora de inicio: <0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: Luz completa al instante
Eficacia lumínica (promedio)
(nominal): 85 lm/W

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 40 mA

INFORMACIÓN DEL EMPAQUE

EAN: 8720169076785
EOC: 872016907678500
Título del producto: Wi-Fi BLE Color/
4.7W GU10 GLASS 6/1PF

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.48
Voltaje: AC 220-240 V
Consumo de energía: 4,7 W

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Altura total: 55 mm
Longitud total: 55 mm
Ancho total: 50 mm

VALORES NOMINALES

Vida útil nominal: 15.000
Flujo luminoso nominal: 400 lm
Intensidad máxima: 550 cd
Potencia asignada: 4.7 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia: 50-60

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto:
8720169076785
Peso neto: 0,05 kg
Peso bruto: 0,09 kg
Alto: 16 cm
Largo: 7 cm
Ancho: 7 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.