PHILIPS

Lámpara 50W
PAR16 GU10

LED

6.500 K

440 lm

15.000 h

8720169275799

Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Los mini reflectores LED de Philips proporcionan una solución sencilla para seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Este foco proporciona un rayo luminoso focalizado, una duración excepcional y ahorro de energía significativo. Este foco es el reemplazo duradero perfecto de los focos tradicionales.

Luz de alta calidad
- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas
- De forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Cree la luz adecuada para su hogar
- Perfecto para la iluminación decorativa

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos

No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Reemplaza el mini reflector halógeno

Con un hermoso diseño y usuales dimensiones, este es un mini reflector LED de iluminación moderna. El perfecto sustituto sustentable de los reflectores halógenos tradicionales.

Perfecto para la iluminación decorativa

Iluminación moderna con una potencia lumínica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.

Especificaciones

Características de la fuente de luz
- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: GU10
- Regulable: No
- Acabado de la luz: Transparente
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto
- Alto: 5,6 cm
- Ancho: 5 cm

Duración
- Cantidad de ciclos del interruptor: 30.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medioambiente
- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 36 °
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Flujo luminoso nominal: 440 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 97 lm/W

Varios
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort

Información del empaque
- EAN: 8720169275799
- EOC: 872016927579900
- Título del producto: LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: AC 220-240 V
- Potencia en vatios: 4,7 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W

Dimensiones y peso del producto
- Largo: 5,6 cm

Valores nominales
- Intensidad máxima: 970 cd

Especificaciones técnicas
- Frecuencia: 50-60

Dimensiones y peso del empaque
- EAN/UPC - Producto: 8720169275799
- Peso neto: 0,02 kg
- Peso bruto: 0,04 kg
- Alto: 6 cm
- Largo: 5,1 cm
- Ancho: 5,1 cm

Fecha de publicación: 2025-08-16
Versión: 0.81

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com