

壁灯

myGarden

2700K

铅灰色

防水



16487/93/PO



尽享氤氲迷人灯光氛围的花园

Philips Stratosphere LED 无烟煤灰色户外壁灯由耐用的压铸铝制成。此款灯具采用双向光线分布设计，用大量漫射暖白光照亮墙壁。

可持续照明解决方案

- 节能
- 优质 LED 灯

让花园充满设计感

- 优质的铝和合成材料

高端户外灯

- 兼容墙式调光器
- Philips 为 LED 模块和驱动器提供 5 年质保期

特色

- 轻松安装
- 防风雨
- 使用寿命长达 30 年

产品亮点

节能



与传统光源相比, 这款 Philips 灯非常节能, 帮助您减少电费开支, 让您为环保事业贡献一己之力。


优质 LED 灯

这款 Philips 灯所集成的 LED 灯泡是由 Philips 独特研发的解决方案。即开即亮, 提供出色的光输出, 让您的房间充满生动色彩。

优质材料

这款 Philips 灯专为户外空间而设计。它耐磨损、经久耐用, 在夜间为您的花园持久提供照明守护。灯具由优质的压铸铝和合成材料制成。

兼容墙式调光器



使用墙式调光器 (需另购) 调节这款 Philips 照明灯的亮度, 为您营造理想的房间氛围, 亦或突出家居特色等。

LED 系统享有 5 年质保期



对于此灯具, 在 2 年期标准保修的基础上, Philips 还针对 LED 系统 (即此灯具中的 LED 模块和驱动器) 提供 5 年的质保期。

轻松安装



安装灯具有时会比较麻烦, 但您可以放心, 这款 Philips 户外灯重点考虑到了安装的便利和简易性。灯具随附一个梅花扳手用于安装灯具。

防风雨



这款 Philips 户外灯特别适用于室外潮湿环境。经过严格测试, 确保防水。IP 防护等级 (防侵入保护级别) 用两个数字表示: 第一个数字表示防尘等级, 第二个数字表示防水等级。这款灯具为 IP44 等级, 可防止飞溅的水侵入。本产品应用普遍, 尤其适合普通户外照明。

使用寿命长 (30 年)



优质光源, 值得信赖。这款 Philips LED 灯采用集成式 LED 灯, 使用寿命长达 30,000 小时 (即平均每天使用 3 个小时, 开关周期至少为 13,000 次的情况下, 使用寿命相当于 30 年)。灯光柔和舒适, 让您在居室内享受完美灯光氛围时, 免去维护和更换灯泡的困扰。

规格

设计和外观

- 颜色: 煤灰色
- 材料: 铝

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的影响。

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 是
- 完全防风雨: 是
- 集成 LED: 是

花园区域

- 花园区域: 花园和露台

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 花园和露台
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 壁灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 防水

产品尺寸和重量

- 净重: 0.529 kg
- 高度: 7.6 cm
- 长度: 20.3 cm
- 宽度: 9.3 cm

技术规格

- 使用寿命长达: 30,000 小时
- 光源相当于传统灯泡瓦数: 40 W
- 光源亮度: 525
- 灯泡技术: LED
- 光色: 2700
- 主电源: 220-240
- LED: 是
- 内含光源的节能级别: F
- 随附灯泡瓦数: 4.5 W
- IP 码: IP44
- 防护等级: I 类
- 光源可更换: 否
- 光源数量: 2

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 8718696158913
- 净重: 0.53 kg
- 毛重: 0.61 kg
- 高度: 11.1 cm
- 长度: 8.6 cm
- 宽度: 21.1 cm
- 材料编号 (12NC): 915005378701

服务

- 质保: 2 年



发行日期: 2024-06-17
版本: 0.411

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com