

# PHILIPS

壁灯

myGarden

2700K

黑色

防水



17302/30/16



## 尽享氩氩迷人灯光氛围的 花园

Philips myGarden 户外壁灯为精致的立方体形状，采用拉丝不锈钢外观，为您打造具有现代主义风格的花园墙壁。此款灯具的发光面较大，提供高品质灯光，让社交区域熠熠生辉。

### 可持续照明解决方案

- 节能
- 优质 LED 灯
- 使用寿命长达 15 年
- 暖白光
- Philips 为 LED 模块和驱动器提供 5 年质保期

### 专为花园而设计

- IP44 - 防风雨

# 产品亮点

## 节能



与传统光源相比，这款飞利浦节能灯非常节能，可帮助您减少电费开支，为环保事业尽一份力。

## 优质 LED 灯



这款飞利浦灯具所集成的 LED 技术是由飞利浦独特研发的解决方案。即开即亮，让您的房间充满生动色彩。

## 使用寿命长



值得您信赖的光源。这款飞利浦 LED 灯泡采用集成式 LED，使用寿命长达 15000 小时（即平均每天使用 3 个小时，开关周期至少为 13000 次的情况下，使用寿命相当于 15 年）。灯光柔和舒适，当您在居室中享受美好灯光氛围时，免除维护和替换的困扰。

## 暖白光



灯具具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出更为舒适的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出更为活跃的冷光。这款飞利浦灯泡可提供暖白光，营造舒适氛围。

## LED 系统享有 5 年质保期



对于此灯具，在 2 年期标准保修的基础上，Philips 还针对 LED 系统（即此灯具中的 LED 模块和驱动器）提供 5 年的质保期。

## IP44 - 防风雨



这款 Philips 户外灯特别适用于室外潮湿环境。经过严格测试，确保防水。IP 防护等级（防侵入保护级别）用两个数字表示：第一个数字表示防尘等级，第二个数字表示防水等级。这款户外灯为 IP44 等级，可防止飞溅的水侵入。本产品应用普遍，尤其适合普通户外照明。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

## 环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 是
- 完全防风雨: 是
- 集成 LED: 是

## 花园区域

- 花园区域: 花园和露台

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 90

## 其他

- 设计用于: 花园和露台
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 壁灯
- EyeComfort: 否
- 其他功能: 防水

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.267 kg
- 高度: 13 cm
- 长度: 12.2 cm
- 宽度: 8.5 cm

## 服务

- 质保: 2 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 光源相当于传统灯泡瓦数: 31 W
- 光源亮度: 270
- 灯泡技术: LED
- 光色: 2700
- 主电源: 220-240
- LED: 是
- 内含光源的节能级别: F
- 随附灯泡瓦数: 3 W
- IP 码: IP44
- 防护等级: II 类
- 光源可更换: 否
- 光源数量: 1



发行日期: 2024-07-15  
版本: 0.432

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)