

落地灯

myLiving

36056 Himroo 落地灯

白色

36056/31/C9



利用灯具打造居家装饰

Philips myLiving Himroo 落地灯凭借其线条优美的白色灯身和圆柱形灯头，为您的室内装饰增添现代感。其柔韧灵活的灯颈能够将光线调节至最需要的位置。

特色

- 柔性灯臂
- 线缆上配有开关按钮

专为客厅和卧室照明设计

- 休闲与社交的理想之选
- 营造时尚热情的氛围

产品亮点

柔性灯臂



借助柔性灯臂，您可根据需要随心调节光照方向。

线缆上配有开关按钮



线缆上的开关设计精巧，开灯关灯方便轻松。

营造时尚氛围



这款灯具按照现代人的品位、潮流和生活方式而设计，能够完美融入您的家居装饰，营造出您梦寐以求的局部氛围。

休闲与社交的理想之选

对任何家庭而言，客厅都是家的中心，是全家人的休闲和社交场所。因此，客厅和卧室的照明应该能够灵活轻松地适应全天的不同应用场景。巧妙利用不同光源位置和光线层次，有助于营造出空间感和温馨感。

规格

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属

随附其他功能/附件

- 柔性灯臂: 是
- 集成 LED: 否
- 线缆上配有开关按钮: 是

其他

- 设计用于: 客厅和卧室, 家庭办公室和书房
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 落地灯
- EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- 净重: 3.300 kg
- 高度: 142 cm
- 长度: 22.5 cm
- 宽度: 22.5 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- 灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- 底座/灯头: E27
- 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 15
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘
- 光源可更换: 是
- 光源数量: 1

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830433704
- 净重: 3.3 kg
- 毛重: 4.3 kg
- 高度: 369 mm
- 长度: 186 mm
- 宽度: 286 mm



发行日期: 2025-09-20
版本: 0.166

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com