



营造适宜的照明氛围

无论是打开还是关闭,本吊灯都能为您的客厅带来令人惊艳的效果,增添一抹现代的俏皮感。

特色

. 高度可调

专为客厅和卧室照明设计

. 高品质材料

易于使用

•可改造设计,方便更换灯泡。

产品亮点

高度可调



这款飞利浦灯具随附的长缆线可为您在安 装过程中提供最大的灵活性。选择满足您 需求的完美高度。

方便更换灯泡

高品质材料

该灯具在高品质材料的分层纹理上进行巧 妙雕饰,确保产品经久耐用,即使使用多年 也依然彰显其高品质感。

规格

设计和外观

·颜色: 白光 ·材料: 金属

随附其他功能/附件

•集成 LED: 否

其他

- •设计用于:客厅和卧室
- 风格: 创意灵感
- 类型: 吊灯
- · EyeComfort: 否

产品尺寸和重量

- ·净重: 2.160 kg
- 最高高度: 1,500 mm • 最低高度: 500 mm
- ·长度: 40 cm
- · 宽度: 40 cm
- ·产品高度范围: 500 mm to 1500 mm

技术规格

- · 主电源: 范围 220 伏 240 伏, 50-60 赫兹
- ·内含光源的节能级别: 未随附灯泡
- · 灯具兼容灯泡类别: A++ 至 E
- ·底座/灯头: E27
- . 随附灯泡瓦数: -
- 更换灯泡的最大瓦数: 10.5
- · IP 码: IP20 | 手指保护
- ·防护等级: || 类 双重绝缘
- · 光源可更换: 是
- 光源数量: 1

包装尺寸和重量

- · EAN/UPC 产品: 6947830439157
- ·净重: 2.16 kg
- ·毛重: 3.5 kg
- 高度: 0 mm
- ·长度: 0 mm
- · 宽度: 0 mm

服务

• 质保: 1年



发行日期: 2025-09-03 版本: 0.188 Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。