

## 吊灯

myLiving

44015 JIANHENG 3H 白色

白色

LED

44015/31/C5



# 为营造任何灯光效果而设计的高品质灯具。

现代时尚魅力，耐用金属灯罩，可调高度。

### 与您的室内装修风格完美融合

- 现代化金属设计

### 特色

- 高度可调

### 材料和外饰

- 耐用材料

# 产品亮点

## 现代外观 高度可调



这款飞利浦灯具随附的长缆线可为您提供在安装过程中提供最大的灵活性。选择满足您需求的完美高度。

## 耐用材料

材料经久耐用，物超所值。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属

## 耐用性

- 标称使用寿命: 10,000

## 随附其他功能/附件

- 集成 LED: 是

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吊灯
- EyeComfort: 是

## 产品尺寸和重量

- 净重: 1.525 kg
- 最高高度: 1,200 mm
- 最低高度: 500 mm
- 长度: 63.5 cm
- 宽度: 13.5 cm
- 产品高度范围: 500 mm to 1200 mm

## 技术规格

- 光源亮度: 1200 lm
- 主电源: 范围 220 伏 - 240 伏, 50-60 赫兹
- 内含光源的节能级别: 内置 LED
- 随附灯泡瓦数: 12 W
- 更换灯泡的最大瓦数: 12
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘
- 光源可更换: 否
- 光源数量: 1

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830443390
- 净重: 1.53 kg
- 毛重: 3.05 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm



发行日期: 2025-09-03  
版本: 0.253

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)