

PHILIPS

吸顶灯 10 瓦

吸顶灯

6500K

白色

防水

6922341906190



舒适护眼的 LED 灯

Philips LED 灯具光线质量优异，专为舒适用眼而设计

易于使用

- 轻松安装

安全

- 防潮性

超高品质

- EyeComfort 舒视光
- 易于清洗

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

防潮性

防潮性意味着您可以放心地在浴室、厨房、阳台和其他可能需要注意潮湿的地方使用本产品。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、

输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

易于清洗

材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 浴室, 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 防水

其他特征

- 灯具电流: 92 mA
- 效能: 80 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.22 kg
- 高度: 8.1 cm
- 长度: 25 cm
- 宽度: 25 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 250 mm
- 光源亮度: 800
- 光色: 6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- IP 码: IP44
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- 净重: 0.21 kg
- 毛重: 0.38 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-05-01
版本: 0.259

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com