

PHILIPS

吸顶灯 55 瓦方形

吸顶灯

2700 - 6500K

灰色

可调亮度



6922341910173



弹指间，场景氛围随心变幻

时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键，即可灵活便捷地切换 Philips LED 多功能吸顶灯的不同光照设置，尽享每一刻美好时光

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 是

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 金属

耐用性

- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效（额定）（标称）: 72 lm/W

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光

其他特征

- 灯具电流: 285 mA

产品尺寸和重量

- 净重: 3.4 kg
- 总高度: 95 mm
- 总长度: 593 mm
- 总宽度: 593 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 光源亮度: 4000
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: I 类 - 接地

包装尺寸和重量

- 净重: 3.4 kg
- 毛重: 4.8 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-09-20
版本: 0.150

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com