

PHILIPS

灯泡 145 瓦 T70 E27

LED

6500K

2350 流明

15000 小时

6922341911361



明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。立即节省您的能源成本并减少灯泡更换的频率，而不会影响照明质量。

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 选择超凡亮度灯具

产品亮点

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

EyeComfort 采用凹面光学设计

这款灯泡采用凹面设计，可投射宽光束，具有超凡亮度、高效节能和经久耐用等优点，并为您带来舒适怡人的照明体验。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: T70
- 插座: E27
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 220 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 2350 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K
- 光效 (额定) (标称) : 95 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

包装信息

- EAN: 6922341911361
- EOC: 692234191136100
- 产品名称: LEDBright 17W E27 6500K
230V 1CT/12 CN

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220–240 V
- 瓦数当量: 145 W
- 功耗: 17 W
- 能耗 kWh/1000 h: 17

产品尺寸和重量

- 总高度: 125.7 mm
- 总长度: 125.7 mm
- 总宽度: 70 mm

技术规格

- 频率: 50–60



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.217

Signify 指挥有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com