

PHILIPS

吸顶吊扇灯 48+36 瓦

吸顶吊扇灯

3000-5500K

透明

遥控器



6922341916106



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

Philips LED 伸缩吊扇灯（随附一个遥控器）将自定义灯光与舒适的微风融为一体。透明扇叶可在不使用时缩回到看不见的位置，此款灯具有三种色温变换球泡光照设置，可随时随地营造完美氛围。

易于使用

- 带透明扇叶的伸缩式吸顶吊扇灯
- 易于安装、使用安全
- 功能强大、性能可靠

氛围光效

- 明亮且舒适的吸顶灯

超高品质

- 静音马达

调控

- 遥控器可轻松控制吊扇和灯具的所有功能：打开或关闭灯具或风扇、从三种风扇速度中任意选择、循环切换色温变换球泡的光照设置、使用手电筒功能，或设置五款计时器中的任意一款。

安装

- 易于安装、使用安全

产品亮点

带透明扇叶的伸缩吊扇灯

让您从此告别天花板上旋转的阴影：该风扇配备透明扇叶，不使用时可以折叠到灯具中看不见的位置。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

功能强大、性能可靠

Philips LED 伸缩吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。即可单独使用，也可以与空调搭配使用实现快速制冷。

明亮且舒适的吸顶灯

Philips LED 吸顶吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明，您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

静音马达

Philips LED 吸顶吊扇灯配备静音马达，使室内空气循环流通，且不会产生任何嘈杂的噪声。

随附遥控器

遥控器可轻松控制吊扇和灯具的所有功能。打开或关闭灯具或风扇、从三种风扇速度中任意选择、循环切换色温变换球泡的光照设置或计时器。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 透明
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 15,000

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶吊扇灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 遥控器

其他特征

- 灯具电流: 380 mA
- 效能: 69 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 9.5 kg
- 高度: 41.6 cm
- 长度: 51 cm
- 宽度: 51 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 510 mm
- 光源亮度: 2500
- 光色: 3000-5500
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 48+36
- IP 码: IP20

- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 7.95 kg
- 毛重: 9.35 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929002560009



发行日期: 2024-07-16
版本: 0.218

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com