

PHILIPS

灯带 50 米

灯带

6500K

透明

6922341923609



经久耐用，光线明亮

线形样式，畅享轻松生活

照明效果

- 光线明亮且分布均匀

安装

- 易于安装、使用安全

产品亮点

光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 透明
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 50,000

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

灯串/灯带

- 可延展性: 否

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 走廊
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 灯带
- EyeComfort: 否

其他特征

- 灯具电流: 1925 mA
- 效能: 66 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 3.4 kg
- 高度: 0.65 cm
- 长度: 5,000 cm
- 宽度: 1.1 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 600
- 光色: 6500
- 主电源: 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 398
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- 净重: 3.4 kg
- 毛重: 3.77 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-04-19
版本: 0.92

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com