

PHILIPS

嵌入式灯 5 瓦 87 毫米

筒灯

6500K

黑色

6922341924002



卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

与您的室内装饰出色融合

- 富有表现力的优雅形状

耐用性

- 使用寿命长达 30,000 小时

产品亮点

富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

使用寿命长达 30,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 30,000 小时。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

其他特征

- 灯具电流: 55 mA

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

产品尺寸和重量

- 净重: 0.13 kg
- 凹面距离: 50 mm
- 总高度: 47 mm
- 总长度: 87 mm
- 总宽度: 87 mm
- 嵌入式吸顶灯开孔: 6.8-7.5 cm x 6.8-7.5 cm

耐用性

- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 30,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

服务

- 质保: 3 年

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

技术规格

- 直径: 87 mm
- 光源亮度: 300
- 光色: 6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- 随附灯泡瓦数: 5
- IP 码: IP20 | 手指保护, IP54 | 防灰尘堆积和防溅
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

灯光特征

- 光束角度: 60 °
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 6500 K
- 光效 (额定) (标称) : 55 lm/W

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341924002
- 净重: 0.12 kg
- 毛重: 0.15 kg
- 高度: 10.2 cm
- 长度: 6 cm
- 宽度: 11.5 cm

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是



发行日期: 2025-09-03
版本: 0.91

Signify 拥有所有权利。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com