

# PHILIPS

水晶柱泡 9W

LED

替代白炽灯功率 75W

1000 流明

色温 6500K

6922341927324



## 明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

**选择可持续解决方案**

· 长使用寿命灯泡 - 长达 15 年

# 产品亮点

## 15,000 小时的额定平均寿命



使用寿命长达 15,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 15 年的完美照明解决方案。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明
- 灯泡材料: 塑料

## 灯泡尺寸

- 高度: 10 cm
- 宽度: 3.7 cm

## 耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000

## 环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 灯光特征

- 光束角度: 300 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 1000 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

## 其他

- EyeComfort: 否

## 其他特征

- 效能: 111 lm/W

## 包装信息

- EAN: 6922341927324
- EOC: 692234192732400
- 产品名称: LEDStick 9W E27 6500K CL ND G OL

## 功耗

- 功率系数: 0.51
- 电压: 220 V
- 瓦数当量: 75 W
- 功耗: 9 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 10 cm

## 技术规格

- 频率: 50-60

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341927324
- 净重: 0.03 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 11.7 cm
- 长度: 3.9 cm
- 宽度: 3.9 cm



发行日期: 2025-06-27  
版本: 0.57

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)