

嵌入式灯

筒灯

4000K

白色

6922341936289



舒适护眼的 LED 灯

耐用舒适的 LED 灯

易于使用

- 无需布线即可轻松安装。
- 功能强大、性能可靠

安装

- 带连接器的集成式驱动器，易于安装。

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

轻松安装

功能强大、性能可靠

Philips LED 吸顶吊扇灯经过精心设计，确保出色的空气流通和长期持续的可靠性。其宽扇叶设计可提供大面积的风量，充分增加空气流量，从而实现优异的降温效果。

带连接器的集成式驱动器，易于安装。

无需相关知识或布线，即可安全、轻松地安装。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

其他特征

- 灯具电流: 35 mA

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

产品尺寸和重量

- 净重: 0.061 kg
- 凹面距离: 14 mm
- 总高度: 36 mm
- 总长度: 90 mm
- 总宽度: 90 mm
- 嵌入式吸顶灯开孔: 7.0-7.5 cm x 7.0-7.5 cm

耐用性

- 开关循环次数: 7,500
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 90 mm
- 光源亮度: 380
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- 随附灯泡瓦数: 4
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 24 °
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 4000 K
- 光效 (额定) (标称) : 95 lm/W

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341936289
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 9.5 cm
- 长度: 5.4 cm
- 宽度: 9.5 cm

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室, 大厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是



发行日期: 2025-09-03
版本: 0.87

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com