

PHILIPS

间接光

其他

可充电

灰色

6922341944185



卓越的照明和样式

动作感应器，随时为您点亮整个空间

调控

- 动作感应器

安装

- 易于安装、使用安全

产品亮点

动作感应器

检测您何时进入和离开房间，并相应打开和关闭灯具以节省电费。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

规格

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 铝

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80

灯带

- 可延展性: 否

其他

- EyeComfort: 否

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 90
- 光色: 4000
- 主电源: 5 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341944185
- 净重: 0.16 kg
- 毛重: 0.19 kg
- 高度: 2.3 cm
- 长度: 4.5 cm
- 宽度: 34 cm
- 材料编号 (12NC): 929003178201

产品尺寸和重量

- 净重: 0.116 kg
- 高度: 0.85 cm
- 长度: 24 cm
- 宽度: 4.15 cm



发行日期: 2024-04-20
版本: 0.67

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com