

PHILIPS

超薄吸顶灯 36 瓦


吸顶灯

6500K

黑色

可调亮度

6922341953569



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置

变换亮度，营造适宜的氛围。Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯提供三种亮度设置，助您尽享每一刻的美好时光。无需调光器或其他额外装置，您只需使用现有开关即可随意切换亮度。

专为客厅和卧室照明设计

- 休闲与社交的理想之选

与您的室内装饰出色融合

- 超薄设计

易于使用

- 该灯具提供灵活的壁装和吸顶式安装两种方式，助您随心定制心仪灯具外观，达到与家居装修风格和谐一致的美妙效果。
- 轻松安装

照明效果

- 光照分布均匀

超高品质

- EyeComfort 舒视光

产品亮点

休闲与社交的理想之选

对任何家庭而言，客厅都是家的中心，是全家人的休闲和社交场所。因此，客厅和卧室的照明应该能够灵活轻松地适应全天的不同应用场景。巧妙利用不同光源位置和光线层次，有助于营造出空间感和温馨感。

超薄设计

纤巧外形非常适合低层高的房间，安装时几乎可与墙壁表面齐平。

可灵活选择壁装或吸顶式安装

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 20,000

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光

其他特征

- 灯具电流: 183 mA
- 效能: 116 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 1.86 kg
- 高度: 2.8 cm
- 长度: 55 cm
- 宽度: 55 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 直径: 550 mm
- 光源亮度: 4200
- 光色: 6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 分级调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 36
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- 净重: 1.86 kg
- 毛重: 3.41 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003202109



发行日期: 2024-07-16
版本: 0.102

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com